

WCR 800-90 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiate energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i vostri capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®

Numero EAN: 4002516083733 / Numero di materiale: 11005940 /
Vecchio numero di materiale: 11CR8906CH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incornieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 Chrome Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Cromato
Tipo di pannello	obliquo
Tipo di comandi	Comando Touch
Display	MTouch
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Indicazione svolgimento programma	•
Guida al lavaggio	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	48

WCR 800-90 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



Numero EAN: 4002516083733 / Numero di materiale: 11005940 /
Vecchio numero di materiale: 11CR8906CH

Classe di efficienza della centrifuga	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,70
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (lavaggio a mano)	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Calzature sportive	•
Trapunte e Piumoni	•
Cuscini	•
Piumini	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Finish vapore	•
Pulizia dell'apparecchio	•
Cotone freccia	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo	•
Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•

WCR 800-90 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



Numero EAN: 4002516083733 / Numero di materiale: 11005940 /
Vecchio numero di materiale: 11CR8906CH

Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	636
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	97
Potenza massima assorbita in kW	4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR 800-90 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm