

PWM 500-08 CH [EL DP-1]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 22 % e consumi energetici inferiori del 28 %*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello due lingue con selettore-M Select
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Numero EAN: 4002516098591 / Numero di materiale: 11077920 /
Vecchio numero di materiale: 51507112CH

Struttura e versione	
Modello	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello	Acciaio inossidabile
Quantità di carico in kg	8,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore sincrono che non richiede manutenzione	•
Cestello a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Uso	
Per condomini e pensionati	•
Dati potenza	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,13
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,40
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	54,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,05
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda in min.	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	51,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,50
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nel risciacquo a caldo in %	45
Velocità di centrifuga in giri/min.	1600
Fattore G	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Programmabilità	Programmabile
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello comandi con scritte estese	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•

PWM 500-08 CH [EL DP-1]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



Numero EAN: 4002516098591 / Numero di materiale: 11077920 /
Vecchio numero di materiale: 51507112CH

Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	4,60
Potenza totale assorbita in kW	4,80
Protezione in A	10
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	944
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	660
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	768
Peso netto in kg	103,0
Peso lordo in kg	107
Sovraccarico a terra max. in N	2820
Valori delle emissioni	
Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro	≤70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Controllo di sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Flangia in acciaio inossidabile resistente	•
EcoSpeed	•
Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•
Controllo della temperatura	•
Resistenze speciali	•
Mezzo carico	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Vano modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Quantità di carico per il programma "Eco 40-60" in kg	8,0
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza in centrifugazione (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in l	41

PWM 500-08 CH [EL DP-1]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



Numero EAN: 4002516098591 / Numero di materiale: 11077920 /

Vecchio numero di materiale: 51507112CH

Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) A
(A-D)

Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A)re1pW	69
--	----

Durata del programma "Eco 40-60" in min.	209
--	-----

Percentuale di riciclaggio in %	95
---------------------------------	----

Possibilità di allacciamento

Gettoniera (opzionale)	•
------------------------	---

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
--	---

Spegnimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
--	---

WLAN	•
------	---

Modulo LAN (opzionale)	•
------------------------	---

WiFiConn@ct	•
-------------	---

Norme, marchi ctrl e contrass.

CE	•
----	---

Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
--	---

WEEE	•
------	---