

DGM 7440

Forno a vapore con microonde

per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



- Grande display con testi chiari e sensori – DirectSensor
- Per risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Per risultati al microonde uniformi e rapidi – Quick & Gentle
- Risultato garantito per ogni pietanza – Programmi automatici
- Tempi di cottura ridotti grazie a vapore e microonde combinati

Numero EAN: 4002516175766 / Numero di materiale: 11101910 /
Vecchio numero di materiale: 23744024CH

Modello e design	
Forno a vapore con microonde	•
VitroLine	•
Colore scocca	Nero ossidiana
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Generazione esterna del vapore	•
Cottura di interi menù senza alterazione dei sapori	•
Programmi automatici con adattamento personalizzato della cottura	•
Mantenere al caldo	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Cottura al vapore	•
Cottura rapida	•
Riscaldare	•
Microonde	•
Cottura a vapore ECO	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Cottura indipendente dalla quantità	•
Cottura a vapore fino a tre livelli contemporaneamente	•
Cottura menù automatica	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Quick Microonde	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20

DGM 7440

Forno a vapore con microonde

per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



Numero EAN: 4002516175766 / Numero di materiale: 11101910 /

Vecchio numero di materiale: 23744024CH

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min. 20

Comfort di pulizia

Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata

Generatore di vapore esterno

Resistenza sul piano di fondo per riduzione condensa

Programmi di pulizia

Programma di pulizia Ammollo

Chiusura rapida a innesto per griglie

Griglie estraibili

Decalcificazione

Sportello CleanGlass

Tecnologia a vapore e alimentazione idrica

DualSteam

Estrazione serbatoio dell'acqua con meccanismo Push2Release

Serbatoio dell'acqua volume in l

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo

Spegnimento di sicurezza

Blocco messa in funzione

Sistema di raffreddamento delle fumane

Blocco tasti

Dati tecnici

Vano cottura L

Volume vano cottura in l

Numero di ripiani

Misure apparecchio (L x H x P) in mm

Incernieratura sportello

Illuminazione vano cottura

Temperature min. in modalità forno a vapore in °C

Temperature max. in modalità forno a vapore in °C

Potenza delle microonde a controllo elettronico

Livelli di potenza microonde in W

Larghezza nicchia min. in mm

Larghezza nicchia max. in mm

Altezza nicchia min. in mm

Altezza nicchia max. in mm

Profondità nicchia in mm

Larghezza apparecchio in mm

Altezza apparecchio in mm

Profondità apparecchio in mm

Misure apparecchio (L x H x P) in mm

Peso in kg

Potenza massima assorbita in kW

Tensione in V

Frequenza in Hz

Numero di fasi

20

20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1,5

•

•

•

•

•

•

40

4

595 x 455 x 569

sotto

2 spot a LED

40

100

•

560

568

450

452

550

595

455

569

595 x 455 x 569

30,5

3,30

400

50


2

per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.


Lingue disponibili del display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,
---	---

DGM 7440


Forno a vapore con microonde
per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7440


Forno a vapore con microonde
per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing – GB, AU