

DGM 7440

Forno a vapore con microonde
per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



- Grande display con testi chiari e sensori – DirectSensor
- Per risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Per risultati al microonde uniformi e rapidi – Quick & Gentle
- Risultato garantito per ogni pietanza – Programmi automatici
- Tempi di cottura ridotti grazie a vapore e microonde combinati

Numero EAN: 4002516175926 / Numero di materiale: 11101920 /
Vecchio numero di materiale: 23744034CH

Modello e design	
Forno a vapore con microonde	•
VitroLine	•
Colore scocca	grigio grafite
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Generazione esterna del vapore	•
Cottura di interi menù senza alterazione dei sapori	•
Programmi automatici con adattamento personalizzato della cottura	•
Mantenere al caldo	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Cottura al vapore	•
Cottura rapida	•
Riscaldare	•
Microonde	•
Cottura a vapore ECO	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Cottura indipendente dalla quantità	•
Cottura a vapore fino a tre livelli contemporaneamente	•
Cottura menù automatica	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Quick Microonde	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20

DGM 7440

Forno a vapore con microonde

per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



Numero EAN: 4002516175926 / Numero di materiale: 11101920 /
Vecchio numero di materiale: 23744034CH

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min. 20

Comfort di pulizia

Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata •

Generatore di vapore esterno •

Resistenza sul piano di fondo per riduzione condensa •

Programmi di pulizia •

Programma di pulizia Ammollo •

Chiusura rapida a innesto per griglie •

Griglie estraibili •

Decalcificazione •

Sportello CleanGlass •

Tecnologia a vapore e alimentazione idrica

DualSteam •

Estrazione serbatoio dell'acqua con meccanismo Push2Release •

Serbatoio dell'acqua volume in l 1,5

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo •

Spegnimento di sicurezza •

Blocco messa in funzione •

Sistema di raffreddamento delle fumane •

Blocco tasti •

Dati tecnici

Vano cottura L •

Volume vano cottura in l 40

Numero di ripiani 4

Misure apparecchio (L x H x P) in mm 595 x 455 x 569

Incernieratura sportello sotto

Illuminazione vano cottura 2 spot a LED

Temperature min. in modalità forno a vapore in °C 40

Temperature max. in modalità forno a vapore in °C 100

Potenza delle microonde a controllo elettronico •

Livelli di potenza microonde in W

Larghezza nicchia min. in mm 560

Larghezza nicchia max. in mm 568

Altezza nicchia min. in mm 450

Altezza nicchia max. in mm 452

Profondità nicchia in mm 550

Larghezza apparecchio in mm 595

Altezza apparecchio in mm 455

Profondità apparecchio in mm 569

Misure apparecchio (L x H x P) in mm 595 x 455 x 569

Peso in kg 30,5

Potenza massima assorbita in kW 3,30

Tensione in V 400

Frequenza in Hz 50

Numero di fasi 2

DGM 7440

Forno a vapore con microonde

per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



Numero EAN: 4002516175926 / Numero di materiale: 11101920 /
Vecchio numero di materiale: 23744034CH


Protezione in A	10
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,8
Sostituire lampadina	Servizio clienti
Accessori in dotazione	
Griglie estraibili (coppia)	1
Recipienti di cottura forati in acciaio inossidabile	2
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile, altezza 40 mm	1
Griglia	1
Leccarda in vetro	1
Pastiglie per la decalcificazione	2
Lingue disponibili del display	

Lingue disponibili del display mediante Multilingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7440


Forno a vapore con microonde per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7440


Forno a vapore con microonde
per cucinare in modo sano e riscaldare in fretta, con connessione.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU