

## H 7240-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Numero EAN: 4002516192367 / Numero di materiale: 11110990 /  
Vecchio numero di materiale: 22724046CH

<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso con microonde	•
Colore	acciaio inox CleanSteel
PureLine	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Grill	•
Aria calda più	•
Microonde	•
Microonde con Arrostimento automatico	•
Microonde con grill	•
Microonde con Aria calda più	•
Microonde con Grill ventilato	•
Grill ventilato	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 in 1	Forno, Microonde, Forno + microonde
Multilingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick Microonde	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20

## H 7240-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Numero EAN: 4002516192367 / Numero di materiale: 11110990 /  
Vecchio numero di materiale: 22724046CH

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento 20  
in min

### Pulizia semplice

Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel •

Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie  
strutturata e PerfectClean •

Resistenza grill ribaltabile •

Sportello CleanGlass •

### Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo •

Spegnimento di sicurezza •

Blocco messa in funzione •

### Dati tecnici

Volume vano cottura in l 43

Numero di ripiani 3

Numero di ripiani vano cottura 1 3

Numero di ripiani vano cottura 2 3

Illuminazione vano cottura 1 spot a LED

Temperature in °C 30-250

Temperature min. in °C 30

Temperature max. in °C 250

Potenza delle microonde a controllo elettronico •

Livelli di potenza microonde in W

Larghezza nicchia min. in mm 560

Larghezza nicchia max. in mm 568

Altezza nicchia min. in mm 450

Altezza nicchia max. in mm 452

Profondità nicchia in mm 550

Larghezza apparecchio in mm 595

Altezza apparecchio in mm 456

Profondità apparecchio in mm 572

Peso in kg 36,0

Potenza massima assorbita in kW 2,70

Tensione in V 400

Frequenza in Hz 50

Protezione in A 10

Numero di fasi 2

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,60

Sostituire lampadina Assistenza tecnica

### Accessori in dotazione

Griglia con PerfectClean 1

Leccarda in vetro 1

H 7240-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Numero EAN: 4002516192367 / Numero di materiale: 11110990 /  
Vecchio numero di materiale: 22724046CH


#### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7240-60 BM


Forno compatto combinato con le microonde  
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing, CH



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings