

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516192664 / Numero di materiale: 11111060 /  
Vecchio numero di materiale: 22746025CH

<b>Modello</b>	
Colore scocca	Nero ossidiana
<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
VitroLine	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192664 / Numero di materiale: 11111060 /  
Vecchio numero di materiale: 22746025CH

<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	590
Altezza nicchia max. in mm	595
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	596
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	47,0
Potenza massima assorbita in kW	3,60
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192664 / Numero di materiale: 11111060 /

Vecchio numero di materiale: 22746025CH

Griglia per cuocere e arrostito PyroFit	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

#### Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7460-60 BP

### Forni


design versatile con illuminazione LED e pirolisi.





side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings – CH



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings