

H 7640-60 BP

Forni compatti

design versatile con guida completamente estraibile FlexiClip e pirolisi.



- Display touch con sensore di prossimità – M Touch S + MotionReact
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516192305 / Numero di materiale: 11111110 /  
Vecchio numero di materiale: 22764035CH

<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
Colore	grigio grafite
PureLine	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•

H 7640-60 BP

Forni compatti

design versatile con guida completamente estraibile FlexiClip e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192305 / Numero di materiale: 11111110 /  
Vecchio numero di materiale: 22764035CH

Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnica vapore/aliment. acqua</b>	
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	49
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3
Numero di ripiani vano cottura 2	3
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550

H 7640-60 BP

Forni compatti

design versatile con guida completamente estraibile FlexiClip e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192305 / Numero di materiale: 11111110 /

Vecchio numero di materiale: 22764035CH

Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

#### Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostito PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

#### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7640-60 BP

Forni compatti

design versatile con guida completamente estraibile FlexiClip e pirolisi.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



installation H7000 M, installation drawing, CH



side view H7000 M build-under, installation drawings