

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Minimo sforzo di pulizia – Apparecchiature per la pulizia pirolitica& PyroFit
- Per impasti morbidi dentro e con una crosticina dorata – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516171805 / Numero di materiale: 11111150 /

Vecchio numero di materiale: 22784015CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	H 7840-60 BP
Numero materiale del produttore	11111150
Codice EAN	4002516171805
Struttura e design	
VitroLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Colore	Bianco brillante
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Periscaldamento	•
Sonda termometrica	senza filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Arrostimento automatico	•
Grill piccolo	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
Grill	•
Aria calda ECO	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Segnali acustici polifonici	•

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516171805 / Numero di materiale: 11111150 /

Vecchio numero di materiale: 22784015CH

Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Pulizia semplice	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
Generatore di vapore potenza in kW	1,10
Serbatoio dell'acqua volume in l	0,3
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	49
Numero di ripiani	3
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516171805 / Numero di materiale: 11111150 /

Vecchio numero di materiale: 22784015CH

Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Stampo per forno con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7840-60 BP

Forni compatti


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



installation H7000 M, installation drawing, CH



side view H7000 M build-under, installation drawings