

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimit  – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516193005 / Numero di materiale: 11111160 /  
Vecchio numero di materiale: 22784025CH

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Modello</b>   |                |
| Colore scocca  | Nero ossidiana |
| <b>Struttura e design</b>                                |                |
| Forno da incasso   | •              |
| VitroLine  | •              |
| <b>Vantaggi in termini di gusto</b>                      |                |
| TasteControl   | •              |
| Riscaldamento rapido                                     | •              |
| Preriscaldamento   | •              |
| Sonda termometrica                                       | senza filo     |
| Mantenere al caldo                                       | •              |
| Funzione Crisp   | •              |
| <b>Modalit  di funzionamento</b>                         |                |
| Scongelare   | •              |
| Programmi automatici                                     | •              |
| Programmi automatici specifici per ogni paese            | •              |
| Arrostimento automatico                                  | •              |
| Aria calda ECO   | •              |
| Modalit  Grill   | •              |
| Grill  | •              |
| Grill piccolo  | •              |
| Aria calda pi    | •              |
| Cottura intensa  | •              |
| Cottura climatizzata                                     | •              |
| Cottura climatizzata con Aria calda pi                   | •              |
| Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore      | •              |
| Cottura climatizzata con Cottura intensa                 | •              |
| Cottura climatizzata con Arrostimento automatico         | •              |
| Cottura a basse temperature                              | •              |
| Calore superiore/inferiore                               | •              |
| Calore superiore   | •              |
| Calore inferiore   | •              |
| Grill ventilato  | •              |
| Applicazioni speciali                                    | •              |
| <b>Comfort d'uso</b>                                     |                |
| Connessione con Miele@home                               | •              |
| Display  | M Touch        |
| MotionReact: luce on con avvicinamento                   | •              |
| MotionReact: display on con avvicinamento                | •              |
| MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | •              |
| MotionReact: rilevamento frontali mobili                 | •              |
| Fotocamera nel vano cottura                              | •              |
| SoftOpen   | •              |
| SoftClose  | •              |
| MultiLingua  | •              |
| MyMiele  | •              |
| Funzione Aiuto   | •              |
| Immissioni di vapore programmabili nel tempo             | •              |
| Segnali acustici polifonici                              | •              |

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516193005 / Numero di materiale: 11111160 /  
Vecchio numero di materiale: 22784025CH

|   |                |
|---|----------------|
| Visualizzazione dell'ora  | •              |
| Sincronizzazione dell'ora   | •              |
| Visualizzazione data  | •              |
| Timer   | •              |
| Programmazione inizio cottura   | •              |
| Programmazione fine cottura   | •              |
| Programmazione durata cottura   | •              |
| Indicazione temperatura effettiva                                       | •              |
| Indicazione temperatura impostata                                       | •              |
| Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata          | •              |
| Temperatura proposta  | •              |
| Programmi personalizzati  | •              |
| Programma Sabbat  | •              |
| Impostazioni personalizzate   | •              |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                                       |                |
| Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)                           | A++            |
| Utilizzo automatico del calore residuo                                  | •              |
| Potenza assorbita in modo spento in W                                   | 0,5            |
| Potenza assorbita in modo standby in W                                  | 1,0            |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W                         | 2,0            |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min          | 20             |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. | 20             |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min            | 20             |
| <b>Pulizia semplice</b>   |                |
| Autopulizia pirolitica  | •              |
| Catalizzatore   | •              |
| Resistenza grill ribaltabile  | •              |
| Sportello CleanGlass  | •              |
| <b>Sicurezza</b>  |                |
| Sistema di raffreddamento con frontale freddo                           | •              |
| Spegnimento di sicurezza  | •              |
| Blocco messa in funzione  | •              |
| Blocco sportello in modalità pirolisi                                   | •              |
| Blocco tasti  | •              |
| <b>Dati tecnici</b>   |                |
| Volume vano cottura in l  | 49             |
| Numero di ripiani   | 3              |
| Numero di ripiani vano cottura 1  | 3              |
| Numero di ripiani vano cottura 2  | 3              |
| Identificazione dei ripiani   | •              |
| Illuminazione vano cottura  | BrilliantLight |
| Temperature in °C   | 30-300         |
| Temperature min. in °C  | 30             |
| Temperature max. in °C  | 300            |
| Larghezza nicchia min. in mm  | 560            |
| Larghezza nicchia max. in mm  | 568            |
| Altezza nicchia min. in mm  | 450            |

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




Numero EAN: 4002516193005 / Numero di materiale: 11111160 /  
Vecchio numero di materiale: 22784025CH

|   |                    |
|---|--------------------|
| Altezza nicchia max. in mm                                | 452                |
| Profondità nicchia in mm                                  | 550                |
| Larghezza apparecchio in mm                               | 595                |
| Altezza apparecchio in mm                                 | 456                |
| Profondità apparecchio in mm                              | 568                |
| Peso in kg  | 38,0               |
| Potenza massima assorbita in kW                           | 3,20               |
| Tensione in V   | 400                |
| Frequenza in Hz   | 50                 |
| Protezione in A   | 10                 |
| Numero di fasi  | 2                  |
| Sostituire lampadina                                      | Assistenza tecnica |
| <b>Accessori in dotazione</b>                             |                    |
| Placca con PerfectClean                                   | 1                  |
| Placca universale con PerfectClean                        | 1                  |
| Griglia per cuocere e arrostire PyroFit                   | 1                  |
| Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia) | 1                  |
| Sonda termometrica senza cavo                             | 1                  |
| Griglie estraibili con PyroFit (coppia)                   | 1                  |
| Pastiglie per la decalcificazione                         | 2                  |
| <b>Lingue disponibili del display</b>                     |                    |


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


H 7840-60 BP  
Forni compatti  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



installation H7000 M, installation drawing, CH



side view H7000 M build-under, installation drawings