

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516193111 / Numero di materiale: 11111180 /

Vecchio numero di materiale: 22784045CH

Struttura e design	
PureLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Aria calda più	•
Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura intensa	•
Arrostimento automatico	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Cottura a basse temperature	•
Aria calda ECO	•
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Applicazioni speciali	•
Design	
Colore	acciaio inox CleanSteel
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Numero EAN: 4002516193111 / Numero di materiale: 11111180 /

Vecchio numero di materiale: 22784045CH

Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo stand-by in W	0,8
Tempo fino alla commutazione automatica allo standby in min.	20
Tempo fino alla commutazione automatica al modo spento in min.	20
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Pulizia semplice	
Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
Generatore di vapore potenza in kW	1,10
Serbatoio dell'acqua volume in l	0,3
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	49
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3

H 7840-60 BP

Forni compatti

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516193111 / Numero di materiale: 11111180 /

Vecchio numero di materiale: 22784045CH

Numero di ripiani vano cottura 2	3
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30–300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	569
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Stampo per forno con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostiti PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


H 7840-60 BP

Forni compatti


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



installation H7000 M, installation drawing, CH



side view H7000 M build-under, installation drawings