

M 7244 TC

Forno a microonde da incasso

dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Doratura ideale e uniforme – Grill integrato al quarzo
- Scongelamento e cottura perfetti – Programmi automatici
- Molto spazio – Volume vano di 46 l e piatto girevole di 40 cm
- Basta un tocco – Tasto Popcorn

Numero EAN: 4002516118473 / Numero di materiale: 11111740 /
Vecchio numero di materiale: 24724440CH

Modello	
Colore scocca	acciaio inox CleanSteel
Struttura e design	
Forno a microonde da incasso	•
PureLine	•
TopControl	•
Vantaggi in termini di gusto	
Mantenere al caldo	•
Grill al quarzo	•
Modalità di funzionamento	
Programmi automatici	•
Grill	•
Funzionamento solo microonde	•
Modalità combinata Microonde/Grill	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Quick Microonde	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Spegnimento notturno	•
Pulizia semplice	
Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inossidabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Blocco messa in funzione	•
Interruttore di sicurezza	•
Blocco di sicurezza avviso "Door"	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	46
Incernieratura sportello	sotto
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Altezza del vano cottura in cm	23,2
Diametro del piatto girevole in cm	40,6
Potenza delle microonde a controllo elettronico	•
Potenza microonde max. in W	900
Potenza grill in W	1500
Larghezza nicchia min. in mm	562
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452

M 7244 TC

Forno a microonde da incasso

dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.



Numero EAN: 4002516118473 / Numero di materiale: 11111740 /

Vecchio numero di materiale: 24724440CH

Profondità nicchia in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 456 x 560
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	560
Aerazione indipendente dalla nicchia	•
Peso in kg	29,1
Potenza massima assorbita in kW	1,6
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Cavo di allacciamento con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,10
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia per grill	1
Piatto Gourmet	1

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


M 7244 TC

Forno a microonde da incasso


dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings