

H 7860-60 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimit  – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516204268 / Numero di materiale: 11117470 /
Vecchio numero di materiale: 22786025CH

| | |
|--|----------------|
| Modello | |
| Colore scocca | Nero ossidiana |
| Struttura e design | |
| Forno da incasso | • |
| VitroLine | • |
| Vantaggi in termini di gusto | |
| TasteControl | • |
| Riscaldamento rapido | • |
| Preriscaldamento | • |
| Sonda termometrica | senza filo |
| Mantenere al caldo | • |
| Funzione Crisp | • |
| Modalit  di funzionamento | |
| Scongelare | • |
| Programmi automatici | • |
| Programmi automatici specifici per ogni paese | • |
| Arrostimento automatico | • |
| Aria calda ECO | • |
| Modalit  Grill | • |
| Grill | • |
| Grill piccolo | • |
| Aria calda pi  | • |
| Cottura intensa | • |
| Cottura climatizzata | • |
| Cottura climatizzata con Aria calda pi  | • |
| Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore | • |
| Cottura climatizzata con Cottura intensa | • |
| Cottura climatizzata con Arrostimento automatico | • |
| Cottura a basse temperature | • |
| Calore superiore/inferiore | • |
| Calore superiore | • |
| Calore inferiore | • |
| Grill ventilato | • |
| Applicazioni speciali | • |
| Comfort d'uso | |
| Connessione con Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: luce on con avvicinamento | • |
| MotionReact: display on con avvicinamento | • |
| MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | • |
| MotionReact: rilevamento frontali mobili | • |
| Fotocamera nel vano cottura | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funzione Aiuto | • |
| Immissioni di vapore programmabili nel tempo | • |
| Segnali acustici polifonici | • |

H 7860-60 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516204268 / Numero di materiale: 11117470 /
Vecchio numero di materiale: 22786025CH

| | |
|---|----------------|
| Visualizzazione dell'ora | • |
| Sincronizzazione dell'ora | • |
| Visualizzazione data | • |
| Timer | • |
| Programmazione inizio cottura | • |
| Programmazione fine cottura | • |
| Programmazione durata cottura | • |
| Indicazione temperatura effettiva | • |
| Indicazione temperatura impostata | • |
| Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata | • |
| Temperatura proposta | • |
| Programmi personalizzati | • |
| Programma Sabbat | • |
| Impostazioni personalizzate | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (da A+++ a D) | A+ |
| Utilizzo automatico del calore residuo | • |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,5 |
| Potenza assorbita in modo standby in W | 1,0 |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W | 2,0 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min | 20 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. | 20 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
| Pulizia semplice | |
| Autopulizia pirolitica | • |
| Catalizzatore | • |
| Resistenza grill ribaltabile | • |
| Sportello CleanGlass | • |
| Sicurezza | |
| Sistema di raffreddamento con frontale freddo | • |
| Spegnimento di sicurezza | • |
| Blocco messa in funzione | • |
| Blocco sportello in modalità pirolisi | • |
| Blocco tasti | • |
| Dati tecnici | |
| Volume vano cottura in l | 76 |
| Numero di ripiani | 5 |
| Numero di ripiani vano cottura 1 | 5 |
| Numero di ripiani vano cottura 2 | 5 |
| Identificazione dei ripiani | • |
| Illuminazione vano cottura | BrilliantLight |
| Temperature in °C | 30-300 |
| Temperature min. in °C | 30 |
| Temperature max. in °C | 300 |
| Larghezza nicchia min. in mm | 560 |
| Larghezza nicchia max. in mm | 568 |
| Altezza nicchia min. in mm | 590 |

H 7860-60 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Numero EAN: 4002516204268 / Numero di materiale: 11117470 /
Vecchio numero di materiale: 22786025CH

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Altezza nicchia max. in mm | 595 |
| Profondità nicchia in mm | 550 |
| Larghezza apparecchio in mm | 595 |
| Altezza apparecchio in mm | 596 |
| Profondità apparecchio in mm | 568 |
| Peso in kg | 47,0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 3,70 |
| Tensione in V | 400 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero di fasi | 2 |
| Sostituire lampadina | Assistenza tecnica |

Accessori in dotazione

| | |
|---|---|
| Placca con PerfectClean | 1 |
| Placca universale con PerfectClean | 1 |
| Griglia per cuocere e arrostire PyroFit | 1 |
| Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia) | 1 |
| Sonda termometrica senza cavo | 1 |
| Griglie estraibili con PyroFit (coppia) | 1 |
| Pastiglie per la decalcificazione | 2 |

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7860-60 BP

Forni


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.





side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings - CH



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860-60 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings