

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

Numero EAN: 4002516195788 / Numero di materiale: 11117510 /  
Vecchio numero di materiale: 22786065CH

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Modello</b>   |                |
| Colore scocca  | Nero ossidiana |
| <b>Struttura e design</b>                                |                |
| Forno da incasso   | •              |
| ArtLine  | •              |
| Senza maniglia   | •              |
| <b>Vantaggi in termini di gusto</b>                      |                |
| TasteControl   | •              |
| Riscaldamento rapido                                     | •              |
| Preriscaldamento   | •              |
| Sonda termometrica                                       | senza filo     |
| Mantenere al caldo                                       | •              |
| Funzione Crisp   | •              |
| <b>Modalità di funzionamento</b>                         |                |
| Scongelare   | •              |
| Programmi automatici                                     | •              |
| Programmi automatici specifici per ogni paese            | •              |
| Arrostimento automatico                                  | •              |
| Aria calda ECO   | •              |
| Modalità Grill   | •              |
| Grill  | •              |
| Grill piccolo  | •              |
| Aria calda più   | •              |
| Cottura intensa  | •              |
| Cottura climatizzata                                     | •              |
| Cottura climatizzata con Aria calda più                  | •              |
| Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore      | •              |
| Cottura climatizzata con Cottura intensa                 | •              |
| Cottura climatizzata con Arrostimento automatico         | •              |
| Cottura a basse temperature                              | •              |
| Calore superiore/inferiore                               | •              |
| Calore superiore   | •              |
| Calore inferiore   | •              |
| Grill ventilato  | •              |
| Applicazioni speciali                                    | •              |
| <b>Comfort d'uso</b>                                     |                |
| Connessione con Miele@home                               | •              |
| Display  | M Touch        |
| MotionReact: luce on con avvicinamento                   | •              |
| MotionReact: display on con avvicinamento                | •              |
| MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | •              |
| MotionReact: rilevamento frontali mobili                 | •              |
| Fotocamera nel vano cottura                              | •              |
| SoftOpen   | •              |
| Touch2Open   | •              |
| MultiLingua  | •              |
| MyMiele  | •              |
| Funzione Aiuto   | •              |
| Immissioni di vapore programmabili nel tempo             | •              |

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516195788 / Numero di materiale: 11117510 /  
Vecchio numero di materiale: 22786065CH

|   |                |
|---|----------------|
| Segnali acustici polifonici   | •              |
| Visualizzazione dell'ora  | •              |
| Visualizzazione data  | •              |
| Timer   | •              |
| Programmazione inizio cottura   | •              |
| Programmazione durata cottura   | •              |
| Indicazione temperatura effettiva                                       | •              |
| Temperatura proposta  | •              |
| Programmi personalizzati  | •              |
| Impostazioni personalizzate   | •              |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                                       |                |
| Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)                           | A+             |
| Utilizzo automatico del calore residuo                                  | •              |
| Potenza assorbita in modo spento in W                                   | 0,5            |
| Potenza assorbita in modo standby in W                                  | 1,0            |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W                         | 2,0            |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min          | 20             |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. | 20             |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min            | 20             |
| <b>Pulizia semplice</b>   |                |
| Autopulizia pirolitica  | •              |
| Catalizzatore   | •              |
| Resistenza grill ribaltabile  | •              |
| Sportello CleanGlass  | •              |
| <b>Sicurezza</b>  |                |
| Sistema di raffreddamento con frontale freddo                           | •              |
| Spegnimento di sicurezza  | •              |
| Blocco messa in funzione  | •              |
| Blocco sportello in modalità pirolisi                                   | •              |
| Blocco tasti  | •              |
| <b>Dati tecnici</b>   |                |
| Volume vano cottura in l  | 76             |
| Numero di ripiani   | 5              |
| Numero di ripiani vano cottura 1  | 5              |
| Numero di ripiani vano cottura 2  | 5              |
| Identificazione dei ripiani   | •              |
| Illuminazione vano cottura  | BrilliantLight |
| Temperature in °C   | 30-300         |
| Temperature min. in °C  | 30             |
| Temperature max. in °C  | 300            |
| Larghezza nicchia min. in mm  | 560            |
| Larghezza nicchia max. in mm  | 568            |
| Altezza nicchia min. in mm  | 590            |
| Altezza nicchia max. in mm  | 595            |
| Profondità nicchia in mm  | 550            |
| Larghezza apparecchio in mm   | 595            |
| Altezza apparecchio in mm   | 596            |
| Profondità apparecchio in mm  | 568            |

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Numero EAN: 4002516195788 / Numero di materiale: 11117510 /  
Vecchio numero di materiale: 22786065CH

|   |                    |
|---|--------------------|
| Peso in kg  | 47,0               |
| Potenza massima assorbita in kW                           | 3,70               |
| Tensione in V   | 400                |
| Frequenza in Hz   | 50                 |
| Protezione in A   | 10                 |
| Numero di fasi  | 2                  |
| Sostituire lampadina                                      | Assistenza tecnica |
| <b>Accessori in dotazione</b>                             |                    |
| Placca con PerfectClean                                   | 1                  |
| Placca universale con PerfectClean                        | 1                  |
| Griglia per cuocere e arrostito PyroFit                   | 1                  |
| Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia) | 1                  |
| Sonda termometrica senza cavo                             | 1                  |
| Griglie estraibili con PyroFit (coppia)                   | 1                  |
| Pastiglie per la decalcificazione                         | 2                  |

#### Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.






side view H7000 XL, installation drawings






built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings - CH




H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings