

H 7460-55 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516192558 / Numero di materiale: 11119010 /  
Vecchio numero di materiale: 22746048CH

<b>Modello</b>	
Colore scocca	acciaio inox CleanSteel
<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
PureLine	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•

H 7460-55 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192558 / Numero di materiale: 11119010 /  
Vecchio numero di materiale: 22746048CH

Cassetto per gli accessori (opzionale: riscaldabile con modulo HM 01) •

#### Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D) A+

Utilizzo automatico del calore residuo •

#### Pulizia semplice

Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel •

Autopulizia pirolitica •

Catalizzatore •

Resistenza grill ribaltabile •

Sportello CleanGlass •

#### Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo •

Spegnimento di sicurezza •

Blocco messa in funzione •

Blocco sportello in modalità pirolisi •

Blocco tasti •

#### Dati tecnici

Volume vano cottura in l 76

Numero di ripiani 5

Numero di ripiani vano cottura 1 5

Numero di ripiani vano cottura 2 5

Identificazione dei ripiani •

Illuminazione vano cottura 1 spot a LED

Temperature in °C 30-300

Temperature min. in °C 30

Temperature max. in °C 300

Misure nicchia (L x H x P) in mm 550-554 x 762-765 x 580

Larghezza nicchia min. in mm 550

Larghezza nicchia max. in mm 554

Altezza nicchia min. in mm 762

Altezza nicchia max. in mm 765

Profondità nicchia in mm 580

Larghezza apparecchio in mm 548

Altezza apparecchio in mm 758

Profondità apparecchio in mm 569

Peso in kg 57,4

Potenza massima assorbita in kW 3,60

Tensione in V 400

Frequenza in Hz 50

Protezione in A 10

Numero di fasi 2

Sostituire lampadina Assistenza tecnica

#### Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean 1

Placca universale con PerfectClean 1

Griglia per cuocere e arrostiti PyroFit 1

Griglie estraibili con PyroFit (coppia) 1

Pastiglie per la decalcificazione 2

H 7460-55 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516192558 / Numero di materiale: 11119010 /  
Vecchio numero di materiale: 22746048CH

#### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,