

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



- Display touch con sensore di prossimità – M Touch S + MotionReact
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516172505 / Numero di materiale: 11119040 /  
Vecchio numero di materiale: 22766039CH

<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
Colore	grigio grafite
VitroLine	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight



Numero EAN: 4002516172505 / Numero di materiale: 11119040 /  
Vecchio numero di materiale: 22766039CH

Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Cassetto per gli accessori (opzionale: riscaldabile con modulo HM 01)	•

#### Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo automatico del calore residuo	•

#### Pulizia semplice

Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•

#### Tecnica vapore/aliment. acqua

Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
--	---

#### Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•

#### Dati tecnici

Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Misure nicchia (L x H x P) in mm	550-554 x 762-765 x 580
Larghezza nicchia min. in mm	550
Larghezza nicchia max. in mm	554
Altezza nicchia min. in mm	762
Altezza nicchia max. in mm	765
Profondità nicchia in mm	580
Larghezza apparecchio in mm	548
Altezza apparecchio in mm	758
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	57,4
Potenza massima assorbita in kW	3,70

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



Numero EAN: 4002516172505 / Numero di materiale: 11119040 /  
Vecchio numero di materiale: 22766039CH

Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostito PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica con cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

#### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,