


KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza



- Manopole cucina elettrica e visualizzazione sul piano cottura
- 4 Zone di cottura incl. 2 le potenti aree di cottura PowerFlex
- In 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster

Numero EAN: 4002516152095 / Numero di materiale: 11127300 /
Vecchio numero di materiale: 26700510D

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Combinato con cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	-/-
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite manopole	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Dimensioni (L x P) in mm	626 x 51 x 526
Dimensioni in mm (larghezza)	626

KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza




Numero EAN: 4002516152095 / Numero di materiale: 11127300 /
Vecchio numero di materiale: 26700510D

Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	526
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	560 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	490 mm
Peso in kg	11
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	No

KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza



KM 7004 FR, KM 7005 FR (installation drawing)