

KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza




- Manopole cucina elettrica e visualizzazione sul piano cottura
- 4 Zone di cottura incl. 2 le potenti aree di cottura PowerFlex
- In 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster

Numero EAN: 4002516152095 / Numero di materiale: 11127300 /
Vecchio numero di materiale: 26700510D

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Combinato con cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Comandi tramite manopole	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Dimensioni (L x P) in mm	626 x 51 x 526
Dimensioni in mm (larghezza)	626
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	526
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	560

KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza




Numero EAN: 4002516152095 / Numero di materiale: 11127300 /
Vecchio numero di materiale: 26700510D

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	490
Peso in kg	11
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	No

KM 7005 FR

Piano a induzione con cucina elettrica
con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza



KM 7004 FR, KM 7005 FR (installation drawing)