

KM 7684 FL

Piano cottura a induzione indipendente

panorama design e 2 aree cottura PowerFlex per il massimo comfort.



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- 4 Zone di cottura incl. 2 le potenti aree di cottura PowerFlex
- In 916 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Numero EAN: 4002516148104 / Numero di materiale: 11153330 /  
Vecchio numero di materiale: 26768470CH

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	Induzione
<b>Modello</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
<b>2a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•

KM 7684 FL

Piano cottura a induzione indipendente

panorama design e 2 aree cottura PowerFlex per il massimo comfort.




Numero EAN: 4002516148104 / Numero di materiale: 11153330 /  
Vecchio numero di materiale: 26768470CH


<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	916
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	408
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	896
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	388
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	896
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	388
Peso in kg	12
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	920
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	412
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di allacciamento	Sì

## KM 7684 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
panorama design e 2 aree cottura PowerFlex per il massimo comfort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)