

KM 7617 FX

Piano cottura a induzione indipendente

con 752 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Riconoscimento intelligente della pentola, per max. 4 stoviglie
- Senza cornice per un incasso a filo
- Molteplici funzioni – Mantenere al caldo e TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Numero EAN: 4002516147374 / Numero di materiale: 11153560 /  
Vecchio numero di materiale: 26761760CH

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	Induzione
<b>Modello</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	4
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	liberamente selezionabile
Tipo	Superficie unica
Dimensioni in mm	570x380
Potenza Booster max. in W	3300
Potenza max. in W	2600
Potenza TwinBooster max. in W	3650
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Riconoscimento intelligente della pentola	•
Dispositivo di posizionamento	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•

KM 7617 FX

Piano cottura a induzione indipendente

con 752 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



Numero EAN: 4002516147374 / Numero di materiale: 11153560 /

Vecchio numero di materiale: 26761760CH

Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•

#### Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 752 x 492
Dimensioni in mm (larghezza)	752
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	492
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	730
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	470
Peso in kg	15
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	756
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	496
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60


#### Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento	SI
-----------------------	----

## KM 7617 FX

Piano cottura a induzione indipendente

con 752 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



KM 7617 FX - flush (installation drawings)