


KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Riconoscimento intelligente della pentola, per max. 4 stoviglie
- Senza cornice per incasso a filo o rialzato
- Molteplici funzioni – Mantenere al caldo e TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Numero EAN: 4002516147466 / Numero di materiale: 11153610 /
Vecchio numero di materiale: 26766770CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Combinabile con SmartLine	•
Combinabile con aspiratore per piano cottura SmartLine	•
Dotazione zone di cottura	
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	4
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	liberamente selezionabile
Tipo	Superficie unica
Dimensioni in mm	570x390
Potenza Booster max. in W	3300
Potenza max. in W	2600
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Riconoscimento intelligente della pentola	•
Dispositivo di posizionamento	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•

KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità




Numero EAN: 4002516147466 / Numero di materiale: 11153610 /
Vecchio numero di materiale: 26766770CH

Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 620 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	620
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	600/624 x 500/524
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	600
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	600
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	11
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	624
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Sì


KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – on-set installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)