


KM 7697 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 936 mm di larghezza e induzione FullSurface per la massima flessibilità



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Riconoscimento intelligente della pentola, per max. 6 stoviglie
- Senza cornice per incasso a filo o rialzato
- Molteplici funzioni – Mantenere al caldo e TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Numero EAN: 4002516147480 / Numero di materiale: 11153710 /
Vecchio numero di materiale: 26769770CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Incasso rialzato	–/•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Combinabile con SmartLine	•
Dotazione zone di cottura	
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	6
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	liberamente selezionabile
Tipo	Superficie unica
Dimensioni in mm	870x380
Potenza Booster max. in W	3300
Potenza max. in W	2600
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Colore display	Giallo
Riconoscimento intelligente della pentola	•
Dispositivo di posizionamento	•
Funzione Stop & Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20

KM 7697 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 936 mm di larghezza e induzione FullSurface per la massima flessibilità



Numero EAN: 4002516147480 / Numero di materiale: 11153710 /


Vecchio numero di materiale: 26769770CH

Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 936 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	916 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500 mm
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	916
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	21
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	940
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	11,00
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Sì


KM 7697 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 936 mm di larghezza e induzione FullSurface per la massima flessibilità



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit