

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Posizionamento perfetto: grazie al CupSensors brevettato
- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Numero EAN: 4002516141365 / Numero di materiale: 11166250 /

Vecchio numero di materiale: 29744040CH

Struttura e design

Macchina per il caffè da incasso con sistema caffè in grani	•
PureLine	•
Colore	acciaio inox CleanSteel

Vantaggi in termini di gusto

AromaticSystemFresh	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè conico per preservare il sapore	•
Grado di macinatura regolabile	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•

Comfort d'uso

Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Sistema EasyClick del contenitore del latte	•
ComfortDoor	•
Maniglia nascosta	•
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	2
Capacità contenitore caffè in grani A in g	300
Capacità contenitore caffè in grani B in g	300
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	600
Contenitore caffè in grani estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,7
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	17
Capacità vaschetta raccogliocce in l	1,6
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



Numero EAN: 4002516141365 / Numero di materiale: 11166250 /

Vecchio numero di materiale: 29744040CH

Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffè latte semplice	•
Caffè latte doppio	•
Caffè americano semplice	•
Caffè americano doppio	•
Long black semplice	•
Long black doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua calda doppia	•
Acqua bollente semplice	•
Acqua bollente doppia	•
Tè nero semplice	•
Tè nero doppio	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alle erbe doppio	•
Infuso alla frutta semplice	•
Infuso alla frutta doppio	•
Tè verde semplice	•
Tè verde doppio	•
Tè bianco semplice	•
Tè bianco doppio	•
Tè giapponese semplice	•
Tè giapponese doppio	•
Chai Latte semplice	•
Chai Latte doppio	•
Caffettiera	•

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.

Numero EAN: 4002516141365 / Numero di materiale: 11166250 /

Vecchio numero di materiale: 29744040CH

Teiera	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	A
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	<=0,3
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	<=2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Potenza assorbita in modo stand-by in W	<=0,3
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	<=2,0
Tempo fino alla commutazione automatica allo standby in min.	20
Tempo fino alla commutazione automatica al modo stand-by in rete in min.	20
Pulizia semplice	
Frontale in acciaio inossidabile con superficie in CleanSteel	•
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
Sicurezza	
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia minima in mm	560
Larghezza nicchia massima in mm	568
Altezza nicchia minima in mm	450
Altezza nicchia massima in mm	452
Profondità nicchia in mm	500
Erogatore regolabile in altezza in cm	16,5
Erogatore regolabile in altezza in cm	4,0
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	455
Profondità apparecchio in mm	475
Profondità con sportello aperto in cm	108,0
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



Numero EAN: 4002516141365 / Numero di materiale: 11166250 /

Vecchio numero di materiale: 29744040CH

Numero di fasi	1
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Accessori in dotazione	
Contenitore per il latte in vetro	•
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Detersivo per condotti del latte	•
Lingue disponibili del display	


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso


Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)