

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom Cappa aspirante a isola



Numero EAN: 4002516203223 / Numero di materiale: 11212630 /
Vecchio numero di materiale: 28707835CH

Modello	
Cappa aspirante a isola	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	Ricircolo
Design	
Colore	Bianco brillante
Comfort d'uso	
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,3
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	14 W
Intensità luminosa in Lx	475 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Illuminazione ambientale di colore bianco	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione unilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	270
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	360
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	420
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	615
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	61,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	65,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	75,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Cappa aspirante a isola



Numero EAN: 4002516203223 / Numero di materiale: 11212630 /
Vecchio numero di materiale: 28707835CH

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo
EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo
EN 60704-2-13 47,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo
EN 60704-2-13 51,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa)
secondo EN 60704-2-13 61,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Dati tecnici

Larghezza del corpo cappa in mm 700

Altezza del corpo cappa in mm 170

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 700

Profondità del corpo cappa in mm 700

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1000

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Altezza del corpo cappa con cappe rotonde in mm 170

Peso netto in kg 22,5

Diametro del corpo cappa in mm 700

Allacciamento fisso •

Potenza massima assorbita in kW 0,07

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Frequenza in Hz 50

Istruzioni di montaggio

Sagoma di montaggio •


Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele consigliato

Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi Nein

Filtro a carboni attivi rigenerabile DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Cappa aspirante a isola



DA7078D - (installation drawings)