

Complete C2 PowerLine - SFAF3

Aspirapolvere a traino

con elevata potenza e tubo telescopico per una pulizia profonda e agevole.



- Massima potenza aspirante – 890 W
- Utilizzo versatile – bocchetta per pavimenti universale
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 10 m
- Comodo e variegato con accessori tripli integrati

Numero EAN: 4002516223252 / Numero di materiale: 11307260 /
Vecchio numero di materiale: 41FAF313CH

Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Complete C2
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SFAF3
Colore scocca	grigio grafite
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Selettore a 6 pos.
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico in acciaio inox
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	Su entrambi i lati
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	890
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	10
Lunghezza cavo in m	6,5
Sistema di filtri	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza max. in Watt	890
Diametro in mm	487
Altezza in mm	227
Peso in kg	7,0
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtro	AirClean
Spazzola per la pulizia	No