

APCL 005

Base chiusa, altezza 30 cm

Per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'asciugatore.



Numero EAN: 4002516228349 / Numero di materiale: 11318800 /
Vecchio numero di materiale: 59590010D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Asciugatrici	•
Classe appart. appar./access.	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE

APCL 005

Base chiusa, altezza 30 cm

Per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatore.

Numero EAN: 4002516228349 / Numero di materiale: 11318800 /
Vecchio numero di materiale: 59590010D

Materiale Acciaio inox

Colore Acciaio inox

Dimensioni e peso

Dimensioni esterne, altezza netta in mm 305

Dimensioni esterne, larghezza netta in mm 605

Dimensioni esterne, profondità netta in mm 622

Dimensioni esterne, altezza lorda in mm 319

Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm 630

Dimensioni esterne, profondità lorda in mm 640

Peso netto [kg] 17,00

Peso lordo in kg 18,00

