

CS 7641 FL
Elemento SmartLine
con conca wok a induzione




- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Design elegante: per incasso a filo o rialzato
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Soluzione eccezionale: con conca wok integrata
- Potente – Funzione Booster

Numero EAN: 4002516370376 / Numero di materiale: 11323140 /
Vecchio numero di materiale: 27764150CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
SmartLine	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Conca in vetro per wok	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	1
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Conca wok
Dimensioni in mm	Ø 300
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2500
6a zona di cottura/area di cottura	
Conca per wok	Conca per wok
Comfort d'uso	
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	134 x 378 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	378
Dimensioni in mm (altezza)	134
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	358/382 x 500/524
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	358
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500


CS 7641 FL
Elemento SmartLine
con conca wok a induzione




Numero EAN: 4002516370376 / Numero di materiale: 11323140 /
Vecchio numero di materiale: 27764150CH

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	129
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	358
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	5
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	382
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	3,00
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Si
Padella wok antiaderente	•


CS 7641 FL
Elemento SmartLine
con conca wok a induzione




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)