

Classic C1 PowerLine - SBAF3

Aspirapolvere a traino

con elevata potenza aspirante, per una pulizia profonda, a un ottimo prezzo.



- Massima potenza aspirante – 800 W
- Utilizzo versatile – bocchetta per pavimenti universale
- Estrema leggerezza – 5,8 kg accessori di aspirazione compresi
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 9 m

Numero EAN: 4002516233626 / Numero di materiale: 11327070 /
Vecchio numero di materiale: 41BAF313CH

Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Classic C1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SBAF3
Colore scocca	grigio grafite
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Selettore a 6 pos.
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Impugnatura XXL	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico Comfort compatto
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	Su un solo lato
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	890
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	9
Lunghezza cavo in m	5,5
Sistema di filtri	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Dati tecnici	
Potenza max. in Watt	800
Diametro in mm	463
Altezza in mm	221
Peso in kg	5,5
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	su VarioClip
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtro	AirClean
Spazzola per la pulizia	No