

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1'400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



- Linea guida – per non vedenti e ipovedenti
- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiate energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Esclusiva gammaCapDosing per un'ampia varietà di macchie e tessuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.

Numero EAN: 4002516237389 / Numero di materiale: 11331920 /
Vecchio numero di materiale: 11DD1313EU1

Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 Chrome Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1400
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Grigio grafite PearlFinish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	obliquo
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	DirectSensor giallo, 7 seg.
Prestazioni di lavaggio	
Dosaggio esatto CapDosing	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
GuideLine	•
Posticipo avvio fino a 7 h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	47
Classe di efficienza della centrifuga	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	70
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1'400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



Numero EAN: 4002516237389 / Numero di materiale: 11331920 /
Vecchio numero di materiale: 11DD1313EU1

Camicie	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Cotone freccia	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Segnale acustico	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	636
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	86
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1'400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm