

WWG 300-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Con la pre-stiratura, meno pieghe e un risparmio fino al 50 % di tempo e fatica#
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità*

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.

Numero EAN: 4002516258322 / Numero di materiale: 11357830 /
Vecchio numero di materiale: 11WG3601CH

| | |
|---|-----------------------------------|
| Modello | |
| Impilabile a colonna | • |
| Side-by-side | • |
| Inseribile sotto un piano di lavoro | • |
| Incernieratura sportello | destra |
| Modello | |
| Marchio prodotto | W1 White Edition |
| Lavatrici a carica frontale | • |
| Centrifuga | |
| Velocità di centrifuga max. | 1400 |
| Stop con acqua | • |
| Funzione "No centrifuga" | • |
| Design | |
| Colore scocca | bianco loto |
| Colore pannelli | bianco loto |
| Design dello sportello | Nero ossidiana con anello cromato |
| Colore selettore | Bianco loto/Anello cromo |
| Tipo di pannello | inclinato di 5° |
| Tipo di comandi | Selettore girevole |
| Display | Sensore Comfort bianco, 1 riga |
| Prestazioni di lavaggio | |
| Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash | • |
| Dosaggio esatto CapDosing | • |
| Tratt. delicato biancheria | |
| Cestello a nido d'ape | • |
| Carico in kg | 9,0 |
| Comfort d'uso | |
| Connessione in rete con Miele@home | • |
| Posticipo avvio fino a 24 h | • |
| Indicazione durata residua | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Multilingua | • |
| Cassetto detersivi AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | A |
| Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh | 49 |
| Consumo idrico ponderato per ciclo in l | 48 |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga) | A |
| Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale | 199 |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,40 |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W | 0,80 |
| Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C" | • |
| Regolazione automatica in base al carico | • |

WWG 300-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



Numero EAN: 4002516258322 / Numero di materiale: 11357830 /
Vecchio numero di materiale: 11WG3601CH

| | |
|---|---------------------|
| Flussometro | • |
| Regolazione della schiuma | • |
| Motore ProfiEco | • |
| Programmi di lavaggio | |
| QuickPower Wash | • |
| Automatic plus | • |
| Cotone | • |
| Lava/Indossa | • |
| Delicati | • |
| Camicie | • |
| Seta (lavaggio a mano) | • |
| Lana (lavaggio a mano) | • |
| Express 20 | • |
| Capi scuri/Jeans | • |
| Capi outdoor | • |
| Impermeabilizzare | • |
| Abbigliamento sportivo | • |
| Pulizia dell'apparecchio | • |
| Cotone freccia | • |
| Solo risciacquo/Inamidare | • |
| Scarico/Centrifuga | • |
| ECO 40-60 | • |
| Extra di lavaggio | |
| SingleWash | • |
| Breve | • |
| Ammollo | • |
| Prelavaggio | • |
| +Acqua | • |
| Risciacquo supplementare | • |
| Silence | • |
| Pre-stiratura con vapore | • |
| Segnale acustico | • |
| AllergoWash | • |
| Qualità | |
| Contrappesi in ghisa grigia | • |
| Sicurezza | |
| Sistema di protezione idrica | Watercontrol-System |
| Sicurezza bimbi | • |
| Codice PIN | • |
| Interfaccia ottica | • |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni in mm (larghezza) | 596 |
| Dimensioni in mm (altezza) | 850 |
| Dimensioni in mm (profondità) | 643 |
| Profondità apparecchio con sportello aperto in mm | 1077 |
| Peso in kg | 93 |
| Potenza massima assorbita in kW | 4,40 |
| Tensione in V | 230, 400 |
| Protezione in A | 10 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 2 |

WWG 300-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



Numero EAN: 4002516258322 / Numero di materiale: 11357830 /

Vecchio numero di materiale: 11WG3601CH

Lunghezza del cavo elettrico in m 2,0

Accessori in dotazione

3 capsule

Buono per detersivi Miele

Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG 300-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:


Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm