

WWG 600-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A l 9 kg l 1'400 giri/min l Dosaggio automatico l Pre-stiratura l Miele@home



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiate energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- Con la pre-stiratura meno pieghe e un risparmio fino al 50 % di tempo e fatica
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità*

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.

Numero EAN: 4002516241003 / Numero di materiale: 11357840 /
Vecchio numero di materiale: 11WG6601CH

Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 White Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1400
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Prestazioni di lavaggio	
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	48
Classe di efficienza della centrifuga	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	209
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•

WWG 600-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



Numero EAN: 4002516241003 / Numero di materiale: 11357840 /

Vecchio numero di materiale: 11WG6601CH

Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (lavaggio a mano)	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Pulizia dell'apparecchio	•
Cotone freccia	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	94
Potenza massima assorbita in kW	4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0

WWG 600-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



Numero EAN: 4002516241003 / Numero di materiale: 11357840 /
Vecchio numero di materiale: 11WG6601CH

Accessori in dotazione

3 capsule

•

UltraPhase 1 + 2

•

Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase

•

Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG 600-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1'400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm