

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Cappa aspirante a isola

con comandi esclusivamente smart tramite Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.



- Design elegante a forma di lampada, apertura motorizzata alette
- Luce colorata personalizzata: MyAmbientLight
- Funzione unica di deumidificazione: HumidityBalance
- Esclusiva funzione di profumazione: AmbientFragrance
- Sospensione a cavetti filigranati e aliment.corrente integrata

Numero EAN: 4002516305989 / Numero di materiale: 11409580 /
Vecchio numero di materiale: 28737835CH

Modello	
Cappa aspirante a isola	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	Ricircolo
Design	
Colore	Bianco brillante
Altezza variabile possibile come esecuzione speciale	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	2x5 W / 2x7,7 W
Intensità luminosa in Lx	350 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Illuminazione ambientale a colori	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	240
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	380
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	440
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	600
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Cappa aspirante a isola

con comandi esclusivamente smart tramite Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.



Numero EAN: 4002516305989 / Numero di materiale: 11409580 /
Vecchio numero di materiale: 28737835CH

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 63,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 66,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 73,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 49,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 59,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Dati tecnici

Larghezza del corpo cappa in mm 700

Altezza del corpo cappa in mm 440

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 700

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1000

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Altezza del corpo cappa con cappe rotonde in mm 440

Peso netto in kg 24,6

Diametro del corpo cappa in mm 500

Allacciamento fisso

•

Potenza massima assorbita in kW 0,13

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Frequenza in Hz 50

Istruzioni di montaggio

Sagoma di montaggio

•

Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele necessario

Accessori in dotazione

Flacone profumato

•

Filtro a carboni attivi rigenerabile

•

Filtro deumidificatore

•

Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi Nein

Filtro a carboni attivi rigenerabile DKF 28-R

Flacone profumato SummerGarden

•

Flacone profumato MintyFields

•


Flacone profumato FrenchBakery

•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Cappa aspirante a isola

con comandi esclusivamente smart tramite Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)