

KM 7689 FL

Piano cottura a induzione indipendente

panorama design e TempControl per risultati di arrostitura perfetti



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- 4 zone cottura incl. 1 area PowerFlex e 1 zona TempControl
- Nel design Panorama per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Numero EAN: 4002516339366 / Numero di materiale: 11512130 /
Vecchio numero di materiale: 26768970CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Zona cottura TempControl
Dimensioni in mm	Ø 160-230
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2300
Potenza TwinBooster max. in W	3650
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-160
Potenza Booster max. in W	1700
Potenza max. in W	1400
Potenza TwinBooster max. in W	2200
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•

KM 7689 FL

Piano cottura a induzione indipendente

panorama design e TempControl per risultati di arrostitura perfetti




Numero EAN: 4002516339366 / Numero di materiale: 11512130 /
Vecchio numero di materiale: 26768970CH


Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
TempControl	•
Spegnimento automatico	•
Mantenere al caldo plus	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	916
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	408
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	886
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	386
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	896
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	388
Peso in kg	12
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	920
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	412
Potenza massima assorbita in kW	7,30
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Si

KM 7689 FL

Piano cottura a induzione indipendente
panorama design e TempControl per risultati di arrostitura perfetti



KM 7689 FL, overlying (installation drawing)



KM 7689 FL, flush (installation drawing)