


KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – Smart Select White
- 5 zone cottura incl. 1 area PowerFlex e 1 zona TempControl
- In 936 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Numero EAN: 4002516339557 / Numero di materiale: 11512180 /
Vecchio numero di materiale: 26789970CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero grafite
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	5
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	5
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-160
Potenza Booster max. in W	1700
Potenza max. in W	1400
Potenza TwinBooster max. in W	2200
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura TempControl
Dimensioni in mm	Ø 160-230
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2300
Potenza TwinBooster max. in W	3650
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a centro
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 180-280
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2600
Potenza TwinBooster max. in W	3650
4a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Numero EAN: 4002516339557 / Numero di materiale: 11512180 /
Vecchio numero di materiale: 26789970CH

Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect White
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Bianco
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
TempControl	•
Spegnimento automatico	•
Mantenere al caldo plus	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	916
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	916
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	16
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	940
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	11,00
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Numero EAN: 4002516339557 / Numero di materiale: 11512180 /
Vecchio numero di materiale: 26789970CH


Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento


Si

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



KM7899FL, KM7899-2FL overlying (installation drawing)



KM7899FL, KM7899-2FL, flush (installation drawing)