


PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 17 min*
- Consumi energetici inferiori del 13 %**
- Luce perfetta per le operazioni di carico – BrilliantLight
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Riferito al programma ECO, rispetto al modello precedente.


Numero EAN: 4002516366621 / Numero di materiale: 11605040 /
Vecchio numero di materiale: 61010201EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie integrata
Linea	ProfiLine
Sistema di lavaggio	Acqua pulita
Numero livelli di lavaggio	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Cleansteel
Min. peso pannello frontale in kg	4,0
Max. peso pannello frontale in kg	11,0
Uso	
Per pensioni	•
Per gli asili	•
Per università e scuole	•
Per uffici e agenzie	•
Per uso domestico privato	•
Per artigiani	•
Per associazioni sportive	•
Dati potenza	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max. risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carica	13
Durata in cicli di lavaggio	12500
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Tasti di selezione programmi
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Programmi [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	7,10
Potenza totale assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	1,90
Potenza totale assorbita in kW	2,10
Protezione in A	10-16

PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.




Numero EAN: 4002516366621 / Numero di materiale: 11605040 /
Vecchio numero di materiale: 61010201EP1

Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico [DN]	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza massima dell'acqua in mmol/l	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza del tubo di afflusso acqua in cm	150
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Dimensioni esterne, altezza in mm	805
Dimensioni esterne, larghezza in mm	598
Dimensioni esterne, profondità in mm	570
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	960
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	670
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	700
Vasca di lavaggio utilizzabile, altezza in mm	540
Vasca di lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	510
Vasca di lavaggio utilizzabile, profondità cesto superiore in mm	450
Vasca di lavaggio utilizzabile, profondità cesto inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto [kg]	42
Peso lordo in kg	49
Sovraccarico a terra max. in N	1000
Valori delle emissioni	
Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora (LwA)	0,0
Programmi	
Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intenso	•
Struttura del cestello	
Dotazione cesti ExtraComfort P	•
Struttura flessibile del cesto FlexLine	•
Supporto per bicchieri FlexCare [numero]	2
Ripiano per tazze FlexCare [numero]	1
Cestino per le posate	•
Cesto superiore regolabile in altezza	•
Dotazione	
Allacciamento elettrico professionale	•

PFD 102 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Numero EAN: 4002516366621 / Numero di materiale: 11605040 /

Vecchio numero di materiale: 61010201EP1

Asciugatura

Asciugatura supplementare,
Asciugatura attiva
a condensazione,
Asciugatura ottimizzata
AutoOpen

Un dosatore combinato/sportello per detersivo in polvere e brillantante

•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità

•

BrilliantLight

•

AutoClose

•

EcoFeedback

•

Brilliant GlassCare

•

Sicurezza bimbi

•

Temperatura di risciacquo modificabile

•

Interfaccia ottica

•

SmartStart

•

FlexiTimer con EcoStart

•

Modulo WLAN

•

Efficienza e sostenibilità

Quantità di carico del programma Eco in coperti normati

13

Classe di efficienza energetica (A-G)

E

Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO

93

Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l

12,0

Classe di emissione di rumore aereo (A-D)

C

Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW

46

Durata del programma Eco in min.

250

Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido

•

Norme, marchi ctrl e contrass.

CE

•

Conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE

•

VDE

•

Protezione radio EMV

•

DIN EN 17735

•

EN 1717

•