

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



- Resa di lavaggio: 14 coperti normati in soli 17 min*
- Disporre il carico in modo flessibile per lavaggio ottimale
- Apertura aut. dello sportello con due battiti: Knock2open
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Design innovativo e massimo comfort: cassetto 3D-MultiFlex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Numero EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 /
Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie a scomparsa totale
Lavastoviglie XXL	•
Linea	ProfilLine
Sistema di lavaggio	Acqua pulita
Numero livelli di lavaggio	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Nero ossidiana
Min. peso pannello frontale in kg	5,0
Max. peso pannello frontale in kg	12,0
Uso	
Per pensioni	•
Per gli asili	•
Per università e scuole	•
Per uffici e agenzie	•
Per uso domestico privato	•
Per artigiani	•
Per associazioni sportive	•
Dati potenza	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max. risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carica	14
Durata in cicli di lavaggio	12500
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Tasti di selezione programmi
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Programmi [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	7,10
Potenza totale assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	1,90
Potenza totale assorbita in kW	2,10

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Numero EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 /
Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Protezione in A 10-16

Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico [DN]	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza massima dell'acqua in mmol/l	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza del tubo di afflusso acqua in cm	150
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Dimensioni esterne, altezza in mm	845
Dimensioni esterne, larghezza in mm	598
Dimensioni esterne, profondità in mm	550
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	960
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	670
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	700
Vasca di lavaggio utilizzabile, altezza in mm	580
Vasca di lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	510
Vasca di lavaggio utilizzabile, profondità cesto superiore in mm	450
Vasca di lavaggio utilizzabile, profondità cesto inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto [kg]	51
Peso lordo in kg	58
Sovraccarico a terra max. in N	1000
Valori delle emissioni	
Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora (LwA)	45,0
Programmi	
Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intenso	•
Struttura del cestello	
Dotazione cesti MaxiComfort P	•
Struttura flessibile del cesto FlexLine	•
Supporto per bicchieri FlexCare [numero]	4
Ripiano per tazze FlexCare [numero]	2
Cesto superiore regolabile in altezza	•
Cassetto 3D MultiFlex brevettato	•
Dotazione	
Allacciamento elettrico professionale	•

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Numero EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 /

Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Asciugatura

Asciugatura attiva a condensazione, Asciugatura supplementare, Asciugatura ottimizzata AutoOpen

Un dosatore combinato/sportello per detersivo in polvere e brillantante	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Interfaccia ottica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•
Modulo WLAN	•
Efficienza e sostenibilità	
Quantità di carico del programma Eco in coperti normati	14
Classe di efficienza energetica (A-G)	E
Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO	95
Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l	12,0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW	45
Durata del programma Eco in min.	250
Possibilità di allacciamento	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Norme, marchi ctrl e contrass.	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE	•
VDE	•
Protezione radio EMV	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•