

CM 5410 Silence

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con funzione OneTouch for Two e profili utente per il massimo piacere del caffè.



- Preparazione simultanea premendo un tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per numerose miscele di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Numero EAN: 4002516376347 / Numero di materiale: 11636300 /  
Vecchio numero di materiale: 29541020CH

| <b>Modello e design</b>   |                |
|---|----------------|
| Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani | •              |
| Colore  | Nero ossidiana |
| <b>Vantaggi</b>   |                |
| AromaticSystem  | •              |
| Preparazione OneTouch   | •              |
| Preparazione OneTouch for Two   | •              |
| Profili utente programmabili  | 2              |
| Macinacaffè conico che preserva l'aroma   | •              |
| Grado di macinatura regolabile  | •              |
| Altre miscele di caffè in polvere disponibili                                       | •              |
| Quantità di macinatura programmabile  | •              |
| Quantità d'acqua programmabile  | •              |
| Temperatura dell'acqua programmabile  | •              |
| Quantità di latte programmabile   | •              |
| Quantità di schiuma di latte programmabile  | •              |
| Preinfusione programmabile  | •              |
| <b>Comfort d'uso</b>  |                |
| Display   | DirectSensor   |
| Multilingua   | •              |
| Numero di miscele di caffè in grani   | 1              |
| Numero contenitori caffè in grani   | 1              |
| Capacità contenitore caffè in grani A in g  | 200            |
| Capacità totale contenitore caffè in grani in g                                     | 200            |
| Capacità serbatoio dell'acqua in l  | 1,3            |
| Capacità vaschetta raccogli gocce in l  | 0,8            |
| Contenitori di alimentazione facilmente accessibili                                 | •              |
| Ora di stand-by programmabile   | •              |
| Impostazioni personalizzate   | •              |
| <b>Specialità bevande</b>   |                |
| Quantità erogate selezionabili in ml  | 20-300         |
| Caffè ristretto semplice  | •              |
| Caffè ristretto doppio  | •              |
| Caffè espresso semplice   | •              |
| Caffè espresso doppio   | •              |
| Caffè semplice  | •              |
| Caffè doppio  | •              |
| Caffè lungo semplice  | •              |
| Caffè lungo doppio  | •              |
| Cappuccino semplice   | •              |
| Cappuccino doppio   | •              |
| Latte macchiato semplice  | •              |
| Latte macchiato doppio  | •              |
| Latte caldo semplice  | •              |
| Latte caldo doppio  | •              |
| Schiuma di latte semplice   | •              |
| Schiuma di latte doppia   | •              |
| Caffelatte semplice   | •              |
| Caffelatte doppio   | •              |

