

CM 5510 Silence

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con funzione OneTouch for Two per il massimo piacere del caffè.



- Preparazione simultanea premendo un tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per numerose miscele di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Numero EAN: 4002516376354 / Numero di materiale: 11636310 /
Vecchio numero di materiale: 29551008CH

Modello e design	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Argento metallizzato
Vantaggi	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
Profili utente programmabili	2
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	200
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	200
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,3
Capacità vaschetta raccogliocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•

