

CM 5510 Silence

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con funzione OneTouch for Two per il massimo piacere del caffè.



- Preparazione simultanea premendo un tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per numerose miscele di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Numero EAN: 4002516376361 / Numero di materiale: 11636320 /
Vecchio numero di materiale: 29551004CH

Modello e design	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Oro rosato PearlFinish
Vantaggi	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
Profili utente programmabili	2
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	200
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	200
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,3
Capacità vaschetta raccogliacqua in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•

CM 5510 Silence

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con funzione OneTouch for Two per il massimo piacere del caffè.



Numero EAN: 4002516376361 / Numero di materiale: 11636320 /
Vecchio numero di materiale: 29551004CH

Acqua bollente semplice	•
-------------------------	---

Caffettiera	•
-------------	---

Efficienza e sostenibilità	
-----------------------------------	--

Classe di efficienza energetica	B
---------------------------------	---

Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
--	---

Comfort di pulizia	
---------------------------	--

Decalcificazione manuale	•
--------------------------	---

Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
---	---

Pratici programmi di pulizia	•
------------------------------	---

Funzione di risciacquo automatica	•
-----------------------------------	---

ComfortClean	•
--------------	---

Condotto del latte estraibile	•
-------------------------------	---

Modulo infusione estraibile	•
-----------------------------	---

Durezza dell'acqua regolabile	•
-------------------------------	---

Sicurezza	
------------------	--

Blocco messa in funzione	•
--------------------------	---

Dati tecnici	
---------------------	--

Erogatore regolabile in altezza in cm	13,5
---------------------------------------	------

Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
---------------------------------------	-----

Larghezza apparecchio in mm	241
-----------------------------	-----

Altezza apparecchio in mm	360
---------------------------	-----

Profondità apparecchio in mm	460
------------------------------	-----

Potenza massima assorbita in kW	1,45
---------------------------------	------

Tensione in V	220-240
---------------	---------

Protezione in A	10
-----------------	----

Numero di fasi	1
----------------	---

Lunghezza del cavo elettrico in m	1,2
-----------------------------------	-----

Accessori in dotazione	
-------------------------------	--

Pastiglie per la decalcificazione	•
-----------------------------------	---

Pastiglie detergenti	•
----------------------	---

Brevi istruzioni per l'uso sul retro dell'apparecchio	•
---	---

Lingue disponibili del display	
---------------------------------------	--

Lingue disponibili del display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	--