Míele

CM 6160 MilkPerfection Macchina per caffè a posizionam. libero con WiFiConn@ct e numerose bevande al caffè per maggiore libertà.



- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Risultati perfetti e aroma intenso AromaticSystem
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Numero EAN: 4002516376453 / Numero di materiale: 11636350 / Vecchio numero di materiale: 29616020CH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Nero ossidiana
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [????????,????
Struttura e design	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Vantaggi in termini di gusto	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	4
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	*
Temperatura dell'acqua programmabile	*
Quantità di latte programmabile	
Quantità di schiuma di latte programmabile	
Preinfusione programmabile	
TeaTimer	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	*
BrilliantLight	*
Modalità avanzata	*
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	300
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	300
Capacità serbatoio dell'acqua in I	1,8
Capacità recupero capsule in pezzi	10
Capacità vaschetta raccogligocce in I	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•



CM 6160 MilkPerfection Macchina per caffè a posizionam. libero con WiFiConn@ct e numerose bevande al caffè per maggiore libertà.



Numero EAN: 4002516376453 / Numero di materiale: 11636350 / Vecchio numero di materiale: 29616020CH

Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffellatte semplice	•
Caffellatte doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Tè bianco semplice	•
Tè giapponese semplice	•
Caffettiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	A
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio	•
energetico	
Potenza assorbita in modo standby in W	0,3
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	1,0
Pulizia semplice	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
·	-



CM 6160 MilkPerfection Macchina per caffè a posizionam. libero con WiFiConn@ct e numerose bevande al caffè per maggiore libertà.



Numero EAN: 4002516376453 / Numero di materiale: 11636350 /		
Vecchio numero di materiale: 29616020CH		
ComfortClean	*	
Condotto del latte estraibile	•	
Modulo infusione estraibile	•	
Durezza dell'acqua regolabile	•	
Dati tecnici		
Erogatore regolabile in altezza in cm	14,0	
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0	
Larghezza apparecchio in mm	251	
Altezza apparecchio in mm	359	
Profondità apparecchio in mm	427	
Potenza massima assorbita in kW	1,45	
Tensione in V	220-240	
Protezione in A	10	
Numero di fasi	1	
Pressione pompa in bar	15	
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4	
Accessori in dotazione		
Tubicino del latte in acciaio inossidabile	•	
Pastiglie per la decalcificazione	•	
Pastiglie detergenti	•	

Brevi istruzioni per l'uso sul retro dell'apparecchio