

## CM 6560 MilkPerfection

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con WiFiConn@ct, pregiato contenitore per il latte e molte specialità di caffè.



- Schiuma cremosa per numerose miscele di caffè
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – programmi di pulizia
- Comunicazione facilissima con l'apparecchio – WiFiConn@ct

Numero EAN: 4002516376484 / Numero di materiale: 11636410 /  
Vecchio numero di materiale: 29656003CH

<b>Modello e design</b>	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Grigio grafite PearlFinish
<b>Vantaggi</b>	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	8
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	300
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	300
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,8
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	10
Capacità vaschetta raccogli-gocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Specialità bevande</b>	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•

## CM 6560 MilkPerfection

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con WiFiConn@ct, pregiato contenitore per il latte e molte specialità di caffè.



Numero EAN: 4002516376484 / Numero di materiale: 11636410 /  
Vecchio numero di materiale: 29656003CH

Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Tè bianco semplice	•
Tè giapponese semplice	•
Caffettiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	A
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	0,1
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,5
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Dati tecnici</b>	
Erogatore regolabile in altezza in cm	14,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza apparecchio in mm	251
Altezza apparecchio in mm	359
Profondità apparecchio in mm	427
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10

## CM 6560 MilkPerfection

Macchina da caffè autom. a posiz. libero

con WiFiConn@ct, pregiato contenitore per il latte e molte specialità di caffè.



Numero EAN: 4002516376484 / Numero di materiale: 11636410 /  
Vecchio numero di materiale: 29656003CH

Numero di fasi	1
Pressione pompa in bar	15
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4

### Accessori in dotazione

Tubicino del latte in acciaio inossidabile	•
Contenitore per il latte in vetro	•
Buono per 4 x 250 g caffè in grani Black Edition ONE FOR ALL	•
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Brevi istruzioni per l'uso sul retro dell'apparecchio	•

### Lingue disponibili del display

Lingue disponibili del display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,