

CM 6560 MilkPerfection

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Numero EAN: 4002516376484 / Numero di materiale: 11636410 /

Vecchio numero di materiale: 29656003CH

Capacità recupero capsule in pezzi	10
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Tè bianco semplice	•
Tè giapponese semplice	•
Caffettiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	A
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	0,3
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	1,0

CM 6560 MilkPerfection

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Numero EAN: 4002516376484 / Numero di materiale: 11636410 /

Vecchio numero di materiale: 29656003CH

Pulizia semplice	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
Dati tecnici	
Erogatore regolabile in altezza in cm	14,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza apparecchio in mm	251
Altezza apparecchio in mm	359
Profondità apparecchio in mm	427
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Pressione pompa in bar	15
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Accessori in dotazione	
Tubicino del latte in acciaio inossidabile	•
Contenitore per il latte in vetro	•
Buono per 4 x 250 g caffè in grani Black Edition ONE FOR ALL	•
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Brevi istruzioni per l'uso sul retro dell'apparecchio	•