

## PWM 300-08 CH [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico con un ciclo più breve di 59 min minuti per gestire elevati carichi di biancheria.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 8.0 kg
- 22 % di consumi idrici in meno e 28 % di consumi energetici in meno\*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio standard
- Pannello due lingue con selettore-M Select

\* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Numero EAN: 4002516391142 / Numero di materiale: 11646370 / Vecchio numero di materiale: 51307112CH

Modello e versione	
Modello	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Evolution
Frontale	Bianco loto
Quantità di carico in kg	8,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore sincrono che non richiede manutenzione	•
Cestello a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Uso	
Per condomini e pensionati	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	49,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,98
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda in min.	59
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Velocità di centrifuga in giri/min.	1600
Fattore G	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Programmabilità	Programmabile
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello comandi con scritte estese	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Programmi base/p.gruppi target	
Programmi base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•
Allacciamento elettrico	
Riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	4,60
Potenza totale assorbita in kW	4,80
Protezione in A	10
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22

## PWM 300-08 CH [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico con un ciclo più breve di 59 min minuti per gestire elevati carichi di biancheria.



Numero EAN: 4002516391142 / Numero di materiale: 11646370 / Vecchio numero di materiale: 51307112CH

<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	944
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	660
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	768
Peso netto in kg	98,0
Peso lordo in kg	102
Sovraccarico a terra max. in N	2820
<b>Valori emissioni</b>	
Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
<b>Dotazione</b>	
Controllo di sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Flangia in acciaio inossidabile resistente	•
EcoSpeed	•
Efficiente tecnica a centine	•
Controllo della temperatura	•
Resistenze speciali	•
Mezzo carico	•
Contatore di portata volumetrica	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Quantità di carico per il programma "Eco 40-60" in kg	8,0
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza in centrifugazione (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in l	41
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) (A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A)re1pW	72
Durata del programma "Eco 40-60" in min.	209
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Gettoniera (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marchi ctrl e contrass.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE	•