

WTR 800-60 CH

Lavasciuga WT1:

Con TwinDos e QuickPower: eleganza in poco tempo premendo solo un pulsante.



- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- Lavaggio e asciugatura in brevissimo tempo: QuickPower
- Eleganti con l'abito preferito in < 1 ora: Single Wash&Dry
- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinalimento

Numero EAN: 4002516400646 / Numero di materiale: 11664870 /  
Vecchio numero di materiale: 11TR8604CH

<b>Modello</b>	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Installazione sottopiano	•
Per installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Modello</b>	
Lavatrici a carica frontale	•
<b>Lavatrice con funzione asciug.</b>	
Lavaggio e asciugatura in sequenza	•
Misurazione elettronica dell'umidità residua	•
Asciugatrice a condensa con raffreddamento ad acqua	•
Termocentrifuga	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Cromato
Tipo di pannello	diritto
Tipo di comandi	Comando Touch
Display	MTouch
<b>Prestazioni di lavaggio</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro i virus	•
<b>Tratt. delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg durante il lavaggio	8,0
Carico in kg durante l'asciugatura	5,0
Tecnologia PerfectCare	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Indicazione svolgimento programma	sul display
Programmi preferiti	•
Risciacquo automatico della lanugine	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura (A-G)	D

WTR 800-60 CH

Lavasciuga WT1:

Con TwinDos e QuickPower: eleganza in poco tempo premendo solo un pulsante.



Numero EAN: 4002516400646 / Numero di materiale: 11664870 /  
Vecchio numero di materiale: 11TR8604CH

Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo completo in kWh 262

Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh 46

Consumo idrico ponderato per ciclo considerando il ciclo di lavaggio in l 47

Consumo idrico ponderato per ciclo considerando il ciclo completo in l 68

Classe di efficienza della centrifuga A

Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga) A

Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW 69

Durata del programma con capacità nominale per il ciclo di lavaggio 219

Durata del programma con capacità nominale per il ciclo completo 389

Potenza assorbita in modo spento in W 0,10

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W 0,50

Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C" •

Regolazione automatica in base al carico •

Flussometro •

Regolazione della schiuma •

Motore ProfiEco •

#### Programmi di lavaggio

QuickPower •

Automatic •

Cotone •

Lava/Indossa •

Camicie •

Seta (lavaggio a mano) •

Lana (lavaggio a mano) •

Express •

Capi scuri •

Jeans •

Capi outdoor •

Impermeabilizzare •

Abbigliamento sportivo •

Calzature sportive •

Cuscini •

Plumini •

Tende •

Igiene cotone •

Pulizia dell'apparecchio •

Cotone freccia •

Biancheria nuova •

Inamidare •

ECO 40-60 •

#### Programmi di asciugatura

QuickPower •

Automatic •

Cotone •

Cotone freccia •

WTR 800-60 CH

Lavasciuga WT1:

Con TwinDos e QuickPower: eleganza in poco tempo premendo solo un pulsante.

Numero EAN: 4002516400646 / Numero di materiale: 11664870 /

Vecchio numero di materiale: 11TR8604CH


Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta	•
Lana	•
Express	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Calzature sportive	•
Cuscini standard	•
Igiene cotone	•
Biancheria nuova	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Rinfrescare	•
Finish vapore	•
<b>Extra di asciugatura</b>	
Fase anti piega	•
<b>Extra di lavaggio</b>	
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Single	•
<b>Qualità</b>	
Contrappesi in ghisa grigia	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di protezione idrica	Waterproof-Metal
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	637
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1055
Peso in kg	98
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
<b>Accessori in dotazione</b>	
3 capsule	•




WTR 800-60 CH

Lavasciuga WT1:


Con TwinDos e QuickPower: eleganza in poco tempo premendo solo un pulsante.




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm