

WTW 800-70 CH

Lavasciuga WT1:

Il tuttofare veloce e comodo per la biancheria di grandi dimensioni.



- Lavare 9 kg – asciugare 6 kg – anche per biancheria grande
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- Lavaggio e asciugatura in brevissimo tempo: QuickPower
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i vostri capi.

Numero EAN: 4002516400714 / Numero di materiale: 11664890 /  
Vecchio numero di materiale: 11TW8704CH

<b>Modello</b>	
Side-by-side	•
Installazione sottopiano	•
Inceneritura sportello	destra
<b>Modello</b>	
Lavatrici a carica frontale	•
<b>Lavatrice con funzione asciug.</b>	
Lavaggio e asciugatura in sequenza	•
Misurazione elettronica dell'umidità residua	•
Asciugatrice a condensa con raffreddamento ad acqua	•
Termocentrifuga	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Cromato
Tipo di pannello	obliquo
Tipo di comandi	Comando Touch
Display	MTouch
<b>Prestazioni di lavaggio</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro i virus	•
<b>Tratt. delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg durante il lavaggio	9,0
Carico in kg durante l'asciugatura	6,0
Tecnologia PerfectCare	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Indicazione svolgimento programma	Si
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Risciacquo automatico della lanugine	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
Indicazione del carico e consiglio di dosaggio	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura (A-G)	D

WTW 800-70 CH

Lavasciuga WT1:

Il tuttofare veloce e comodo per la biancheria di grandi dimensioni.



Numero EAN: 4002516400714 / Numero di materiale: 11664890 /  
Vecchio numero di materiale: 11TW8704CH

Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo completo in kWh 307

Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh 49

Consumo idrico ponderato per ciclo considerando il ciclo di lavaggio in l 48

Consumo idrico ponderato per ciclo considerando il ciclo completo in l 73

Classe di efficienza della centrifuga A

Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga) A

Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW 69

Durata del programma con capacità nominale per il ciclo di lavaggio 199

Durata del programma con capacità nominale per il ciclo completo 439

Potenza assorbita in modo spento in W 0,10

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W 0,50

Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C" •

Regolazione automatica in base al carico •

Flussometro •

Regolazione della schiuma •

Motore ProfiEco •

### Programmi di lavaggio

QuickPower •

Automatic •

Cotone •

Lava/Indossa •

Camicie •

Seta (lavaggio a mano) •

Lana (lavaggio a mano) •

Express •

Capi scuri •

Jeans •

Capi outdoor •

Impermeabilizzare •

Abbigliamento sportivo •

Calzature sportive •

Cuscini •

Plumini •

Tende •

Igiene cotone •

Pulizia dell'apparecchio •

Cotone freccia •

Biancheria nuova •

Inamidare •

ECO 40-60 •

### Programmi di asciugatura

QuickPower •

Automatic •

Cotone •

Cotone freccia •

WTW 800-70 CH

Lavasciuga WT1:

Il tuttofare veloce e comodo per la biancheria di grandi dimensioni.

Numero EAN: 4002516400714 / Numero di materiale: 11664890 /

Vecchio numero di materiale: 11TW8704CH

Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta	•
Lana	•
Express	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Calzature sportive	•
Cuscini standard	•
Igiene cotone	•
Biancheria nuova	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Rinfrescare	•
Finish vapore	•
<b>Extra di asciugatura</b>	
Fase anti piega	•
<b>Extra di lavaggio</b>	
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Single	•
<b>Qualità</b>	
Contrappesi in ghisa grigia	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di protezione idrica	Waterproof-Metal
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	714
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1132
Peso in kg	102
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
<b>Accessori in dotazione</b>	
3 capsule	•

WTW 800-70 CH

Lavasciuga WT1:

Il tuttofare veloce e comodo per la biancheria di grandi dimensioni.



Numero EAN: 4002516400714 / Numero di materiale: 11664890 /

Vecchio numero di materiale: 11TW8704CH

UltraPhase 1 + 2

Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase

#### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

•


•

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (CA), english (GB),  
english (US), español,  
français (CA), français  
(FR), hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


WTW 800-70 CH

Lavasciuga WT1:


Il tuttofare veloce e comodo per la biancheria di grandi dimensioni.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm