

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Comunicare in modo semplice con l'elettrodomestico – Miele@home
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Luce perfetta per le operazioni di carico – BrilliantLight
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto ExtraComfort

Numero EAN: 4002516431541 / Numero di materiale: 11773030 /  
Vecchio numero di materiale: 21382556CH

|   |  |
|---|--|
| <b>Promozione anniversario</b>  |  |
| Promozione anniversario   |  |
| Modelli per l'anniversario 125  | •                                      |
| <b>Modello</b>  |  |
| Lavastoviglie da incasso  | •                                      |
| Lavastoviglie da 55 cm  | •                                      |
| Lavastoviglie XXL   | •                                      |
| <b>Design</b>   |  |
| Colore pannelli   | Bianco brillante                       |
| Tipo di pannello  | Schermo dritto                         |
| Tipo di comandi   | Tasto selezione programmi              |
| Display   | Display a una riga con testi in chiaro |
| Colore display  | bianco                                 |
| MultiLingua   | •                                      |
| <b>Comfort</b>  |  |
| Connessione in rete con Miele@home  | •                                      |
| Ausilio chiusura sportello  | ComfortClose                           |
| BrilliantLight  | •                                      |
| Posticipo avvio fino a 24 h   | •                                      |
| Controllo funzionamento   | Spia                                   |
| Scelta della lingua sul display   | •                                      |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>   |  |
| Classe di efficienza energetica (A-G)   | A                                      |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da                                      | 6,5                                    |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da                                      | 6,0                                    |
| Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)  | 8,4                                    |
| Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh                              | 0,52                                   |
| Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli) | 52                                     |
| Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh                | 0,30                                   |
| Durata del programma ECO in minuti  | 232                                    |
| Classe di rumorosità  | B                                      |
| Rumorosità in dB(A)   | 42                                     |
| EcoFeedback   | •                                      |
| Allacciamento all'acqua calda   | •                                      |
| Regolazione automatica in base al carico  | •                                      |
| <b>Qualità del risultato</b>  |  |
| Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita   | •                                      |
| SensorDry   | •                                      |
| Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria   | •                                      |
| Asciugatura attiva a condensazione  | •                                      |
| Perfect GlassCare   | •                                      |
| <b>Programmi di lavaggio</b>  |  |
| QuickPower Wash   | •                                      |
| ECO   | •                                      |
| Automatic   | •                                      |
| Intenso 75 °C   | •                                      |
| PowerWash   | •                                      |

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Numero EAN: 4002516431541 / Numero di materiale: 11773030 /  
Vecchio numero di materiale: 21382556CH

|  |  |
|--|--|
| Delicato   | •  |
| Silence 39 dB(A)   | •  |
| Cura degli apparecchi  | •  |
| <b>Opzioni di risciacquo</b>   |  |
| IntenseZone  | •  |
| Express  | •  |
| Pulito extra   | •  |
| Asciugatura extra  | •  |
| <b>Struttura del cestello</b>  |  |
| Disposizione delle posate  | Cassetto 3D MultiFlex  |
| Supporto per bicchieri FlexCare  | 4  |
| Struttura del cestello   | ExtraComfort 55 cm   |
| Numero coperti standard  | 12   |
| <b>Tecnologia e qualità</b>  |  |
| Accumulatore di calore EcoTech   | •  |
| <b>Sicurezza</b>   |  |
| Waterproof-System  | •  |
| Spia controllo filtro  | •  |
| Sicurezza bimbi  | •  |
| <b>Dati tecnici</b>  |  |
| Larghezza nicchia minima in mm   | 550  |
| Larghezza nicchia massima in mm  | 550  |
| Altezza nicchia minima in mm   | 845  |
| Altezza nicchia massima in mm  | 910  |
| Profondità nicchia in mm   | 570  |
| Larghezza apparecchio in mm  | 548  |
| Altezza apparecchio in mm  | 845  |
| Profondità apparecchio in mm   | 570  |
| Profondità apparecchio a sportello aperto in cm  | 120,5  |
| Peso netto in kg   | 46,2   |
| Potenza massima assorbita in kW  | 2,00   |
| Tensione in V  | 230  |
| Protezione in A  | 10   |
| Numero di fasi   | 1  |
| Frequenza elettrica standard   | 50   |
| Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm  | 1,50   |
| Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm  | 1,50   |
| Lunghezza del cavo elettrico in m  | 1,70   |
| Peso min. pannello frontale in kg  | 3,0  |
| Peso max. pannello frontale in kg  | 11,0   |
| [tramite assistenza tecnica commutabile a min.]  | 7,0  |
| [tramite assistenza tecnica commutabile a max.]  | 15,0   |
| Sostituire lampadina   | Assistenza tecnica   |
| <b>Lingue disponibili del display</b>  |  |
| Lingue display disponibili mediante MultiLingua  | deutsch, english (GB),<br>español, français, italiano,<br>nederlands, português,<br>türkçe |
| <b>Accessori in dotazione</b>  |  |
| 1 x confezione UltraTabs (20 pezzi)  | •  |
| Buono per 1 x confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure<br>9 confezioni a un prezzo speciale | •  |

G 3825-55 SCi


Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'arrivo e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'apavvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



G3000 SMS-Norm 55cm Einbauskizze