

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni ed elettrodomestici in rete con Miele@home
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Comfort di carico e visibilità perfetta anche al buio con BrilliantLight
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cestri ExtraComfort

Numero EAN: 4002516431565 / Numero di materiale: 11773050 /
Vecchio numero di materiale: 21382557CH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Modello	
Lavastoviglie da incasso	•
Lavastoviglie da 55 cm	•
Lavastoviglie XXL	•
Design	
Colore pannelli	Acciaio inox CleanSteel
Tipo di pannello	Schermo dritto
Tipo di comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a una riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione in rete con Miele@home	•
BrilliantLight	•
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	Spia
Scelta della lingua sul display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,5
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,52
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	52
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma ECO in minuti	232
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	42
EcoFeedback	•
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
Perfect GlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
ECO	•
Automatic	•

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Numero EAN: 4002516431565 / Numero di materiale: 11773050 /

Vecchio numero di materiale: 21382557CH

Intenso 75 °C	•
PowerWash	•
Delicato	•
Silence 38 dB(A)	•
Cura degli apparecchi	•
Opzioni di risciacquo	
IntenseZone	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Disposizione delle posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	4
Struttura del cestello	ExtraComfort 55 cm
Numero coperti standard	12
Tecnologia e qualità	
Accumulatore di calore EcoTech	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia minima in mm	550
Larghezza nicchia massima in mm	550
Altezza nicchia minima in mm	845
Altezza nicchia massima in mm	910
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza apparecchio in mm	548
Altezza apparecchio in mm	845
Profondità apparecchio in mm	570
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	120,5
Peso netto in kg	47,2
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	3,0
Peso max. pannello frontale in kg	9,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a min.]	7,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a max.]	15,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, português, türkçe

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Numero EAN: 4002516431565 / Numero di materiale: 11773050 /
Vecchio numero di materiale: 21382557CH

Accessori in dotazione


1 x confezione UltraTabs (20 pezzi)

Buono per 1 confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure
3 confezioni (60 pezzi l'una) a un prezzo speciale

G 3825-55 SCi

Lavastoviglie integrata XXL

con posticipo dell'&avvio e cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



G3000 SMS-Norm 55cm Einbauskizze