

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuocere in varie modalità con connessione, TasteControl e luce LED.



- Grande display con testi chiari e sensori – DirectSensor
- Risultati eccezionali: tecnologia a vapore MonoSteam
- Impasti super soffici e croste dorate: cottura climatizzata
- Cottura non eccessiva degli alimenti: TasteControl
- Pulizia facile: dotazione PerfectClean

Numero EAN: 4002516610854 / Numero di materiale: 11790210 /  
Vecchio numero di materiale: 22745022CH

<b>Modello e design</b>	
Forno a vapore con modalità forno tradizionale	•
VitroLine	•
Colore scocca	Obsidianschwarz
<b>Vantaggi</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Cottura al vapore	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Aria calda ECO	•
Applicazioni speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Cottura indipendente dalla quantità	•
Funzioni a tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuocere in varie modalità con connessione, TasteControl e luce LED.



Numero EAN: 4002516610854 / Numero di materiale: 11790210 /  
Vecchio numero di materiale: 22745022CH

Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano cottura smaltato trattato con PerfectClean e parete posteriore rivestita catalitica	•
Generatore di vapore esterno	•
Resistenza sul piano di fondo per riduzione condensa	•
Programmi di pulizia	•
Programma di pulizia Ammollo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Griglie estraibili	•
Decalcificazione automatica	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnologia a vapore e alimentazione idrica</b>	
MonoSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	2,20
Serbatoio dell'acqua volume in l	1,0
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Identificazione dei ripiani	•
Incernieratura sportello	untent
Illuminazione vano cottura	1 LED-Spot
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max. in modalità forno tradizionale in °C	250
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	70
Temperature max. in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	590
Altezza nicchia max. in mm	595
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuocere in varie modalità con connessione, TasteControl e luce LED.



Numero EAN: 4002516610854 / Numero di materiale: 11790210 /  
Vecchio numero di materiale: 22745022CH

Altezza apparecchio in mm	596
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	42,0
Potenza massima assorbita in kW	3,50
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Numero di fasi	2
Protezione in A	10
Sostituire lampadina	Servizio clienti
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostito con PerfectClean	1
Griglie estraibili con PerfectClean (coppia)	1
Recipienti di cottura forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile	1
Pastiglie per la decalcificazione	2
<b>Lingue disponibili del display</b>	

Lingue disponibili del display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuocere in varie modalità con connessione, TasteControl e luce LED.

