

## Triflex HX1 Facelift

Scope elettriche senza filo

Triflex HX1 con design 3 in 1 per una flessibilità straordinaria



- Fino a 60 minuti di durata\* con una carica
- Potente come un aspirapolvere Miele tradizionale\*\*
- Filtro Hygiene Lifetime trattiene > 99,99 %\*\*\* della polvere
- Spazzola elettrica larga con riconoscimento autom. del pavimento

\* Si applica al livello di potenza 1 senza elettrospazzola collegata MultiFloor XXL.

\*\* Efficacia di pulizia confrontata con un aspirapolvere a traino Miele Complete C3 (SGEF3) con turbospazzola STB 305-3 (aspirazione della polvere da tappeti e pavimenti duri con fessure, aspirazione delle fibre dai tappeti). Secondo IEC62885-2.

\*\*\* IEC 62885-4

Numero EAN: 4002516445579 / Numero di materiale: 11805980 /  
Vecchio numero di materiale: 41MUL113EU1

|   |  |
|---|--|
| <b>Modello</b>                                  |  |
| Aspirapolvere senza filo                        | •                                      |
| Marchio prodotto                                | Triflex HX1                            |
| Tipo prodotto                                   | SMUL1                                  |
| Colore scocca                                   | grigio grafite                         |
| <b>Pulizia</b>                                  |  |
| Tecnologia Vortex                               | •                                      |
| Spazzola elettrica Multi Floor XXL SEB 430      | •                                      |
| <b>Comfort d'uso</b>                            |  |
| Regolazione elettronica della potenza aspirante | Interruttore a cursore a tre posizioni |
| Batteria agli ioni di litio sostituibile        | •                                      |
| Funzione 3 in 1                                 | •                                      |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>               |  |
| Potenza assorbita nominale in W                 | 120                                    |
| <b>Sistema di filtraggio</b>                    |  |
| ComfortClean                                    | •                                      |
| Filtro di sfianto                               | Filtro Hygiene Lifetime                |
| Volume contenitore polvere in l                 | 0,5                                    |
| <b>Dati tecnici</b>                             |  |
| Tipo di batterie                                | Ioni di litio                          |
| Capacità nominale batteria in mAh               | 2500                                   |
| Volume in dB                                    | 80,0                                   |
| Larghezza in mm                                 | 260                                    |
| Altezza in mm                                   | 1297                                   |
| Peso in kg                                      | 3,6                                    |
| Volt  | 25,2                                   |
| Durata livello MIN solo PowerUnit               | 60                                     |
| Durata livello MIN con accessori elettrici      | 30                                     |
| Durata livello MAX con accessori elettrici      | 17                                     |
| Potenza sulla superficie in m <sup>2</sup>      | 125                                    |
| Tempo di ricarica in min.                       | 240                                    |
| <b>Accessori in dotazione</b>                   |  |
| Accessorio composto da tre elementi             | Supporto a parete integrato            |
| Bocchetta a lancia                              | •                                      |
| Pennello setole sintetiche                      | •                                      |
| Bocchetta per poltrone XXL SPD 20               | •                                      |
| Spazzola elettrica Multi Floor XXL SEB 430      | •                                      |
| Spazzola per la pulizia                         | No                                     |
| Supporto a parete                               | •                                      |
| Alimentatore                                    | •                                      |