

## TWL 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

Con SteamFinish, DryCare 40 e SilenceDrum per un'asciugatura delicata.



- SteamFinish liscia e rinfresca, così risparmiate tempo per stirare
- SilenceDrum#<sup>1</sup> riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Meno tempo per differenziare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C\*\*
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti\*\*\*
- Comando app completo della vostra asciugatrice con Miele@home\*\*\*\*

<sup>1</sup> Brevetto: EP 4 163 433

\*\* Non adatto a lana o seta.

\*\*\* Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e classe di efficienza energetica. Testata con il programma "Cotone" a pieno carico.

\*\*\*\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.

Numero EAN: 4002516484431 / Numero di materiale: 11851490 /  
Vecchio numero di materiale: 12WL7802CH

<b>Modello</b>	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Incernieratura sportello modificabile	•
<b>Modello</b>	
Marchio prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
<b>Risultato di asciugatura</b>	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Tecnologia profumata FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversione intelligente della rotazione del cestello	•
Igiene testata	•
Igiene testata contro i virus	•
<b>Tratt. delicato biancheria</b>	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	No
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Isolamento acustico per rumorosità minima	•
Contenitore della condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	185
Durata del programma standard in min.	184
Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in dB(A) re1pW	64
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone pronto asciutto a pieno carico in kWh	1,55
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoDry	•

TWL 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

Con SteamFinish, DryCare 40 e SilenceDrum per un'asciugatura delicata.



Numero EAN: 4002516484431 / Numero di materiale: 11851490 /

Vecchio numero di materiale: 12WL7802CH

Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programmi di asciugatura</b>	
Automatic plus	•
Cotone	•
Cotone freccia	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Trattamento seta	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Cuscini standard	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Pre-stiratura	•
Biancheria da letto	•
Finish vapore	•
<b>Extra di asciugatura</b>	
Fase antipiega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualità</b>	
Centine soft	•
<b>Sicurezza</b>	
Codice PIN	•
Indicazione "Vuotare contenitore"	•
Indicazione "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	57
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290

TWL 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

Con SteamFinish, DryCare 40 e SilenceDrum per un'asciugatura delicata.



Numero EAN: 4002516484431 / Numero di materiale: 11851490 /  
Vecchio numero di materiale: 12WL7802CH

Quantità refrigerante in kg	0,14
-----------------------------	------

Potenziale effetto serra refrigerante in CO <sub>2</sub> e	3
--	---

Potenziale effetto serra apparecchio in CO <sub>2</sub> e	0,42
---	------

#### Accessori in dotazione

Flacone profumato	•
-------------------	---

Buono per il secondo flacone profumato	•
--	---

#### Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français  
(CA), français (FR),  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


## TWL 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


Con SteamFinish, DryCare 40 e SilenceDrum per un'asciugatura delicata.




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm