

TCR 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

SteamFinish, SilenceDrum e M Touch per ogni esigenza.



- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- SteamFinishliscia e rinfresca, così risparmiate tempo per stirare
- SilenceDrum#* riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Meno tempo per differenziare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C**
- Flessibilità e comfort con la connessione in rete: Miele@home

* Brevetto: EP 4 163 433

** Non adatto a lana o seta.

Numero EAN: 4002516477372 / Numero di materiale: 11851500 /
Vecchio numero di materiale: 12CR7802CH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Installazione sottopiano	•
Per installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	sinistra
Modello	
Marchio prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Tipo di pannello	diritto
Tipo di comandi	Comando Touch
Display	MTouch
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Tecnologia profumata FragranceDos ²	•
Inversione intelligente della rotazione del cestello	•
Igiene testata	•
Igiene testata contro i virus	•
Tratt. delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Indicazione svolgimento programma	Si
Guida all'asciugatura	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Isolamento acustico per rumorosità minima	•
Contenitore della condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Risparmio superiore rispetto al valore limite (24) della classe di efficienza energetica A+++	10%
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	174
Durata del programma standard in min.	220

TCR 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

SteamFinish, SilenceDrum e M Touch per ogni esigenza.



Numero EAN: 4002516477372 / Numero di materiale: 11851500 /

Vecchio numero di materiale: 12CR7802CH

Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico
in dB(A) re1pW 62

Classe di efficienza di condensazione A

Consumo di corrente elettrica nel programma standard
Cotone pronto asciutto a pieno carico in kWh 1,47

EcoFeedback •

Tecnologia EcoDry •

Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione •

Motore ProfiEco •

Programmi di asciugatura

Automatic plus •

Cotone •

Cotone freccia •

Lava/Indossa •

Delicati •

Camicie •

Trattamento seta •

Trattamento lana •

Express •

Jeans •

Capi outdoor •

Impermeabilizzare •

Abbigliamento sportivo •

Cuscini standard •

Cuscini grandi •

Igiene cotone •

Aria fredda •

Aria calda •

Speciale cesto •

Pre-stiratura •

Biancheria da letto •

Finish vapore •

Extra di asciugatura

Fase anti piega •

Delicato plus •

Rinfrescare •

Segnale acustico •

DryCare 40 •

DryFresh •

PowerFresh •

Qualità

Centine soft •

Sicurezza

Codice PIN •

Indicazione "Vuotare contenitore" •

Indicazione "Pulire filtro" •

Interfaccia ottica •

Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza) 596

Dimensioni in mm (altezza) 850

Dimensioni in mm (profondità) 636

TCR 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

SteamFinish, SilenceDrum e M Touch per ogni esigenza.



Numero EAN: 4002516477372 / Numero di materiale: 11851500 /

Vecchio numero di materiale: 12CR7802CH

Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	62
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Contiene gas fluorurati a effetto serra	•
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R134a
Quantità refrigerante in kg	0,48
Potenziale effetto serra refrigerante in CO ₂ e	1430
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	686,00

Accessori in dotazione

Flacone profumato	•
Buono per il secondo flacone profumato	•

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR 700-80 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


SteamFinish, SilenceDrum e M Touch per ogni esigenza.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm